

PHILIPS

Моющаяся машинка
для стрижки волос

Hairclipper series 5000

Технология Trim-n-Flow PRO

28 установок длины (0,5–28 мм)

90 минут работы после 1 часа
зарядки

100 % моющийся прибор



HC5650/15



Быстрая ровная стрижка

Стрижка волос в 2 раза быстрее*

Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки.

Высокое качество

- Стрижка волос в 2 раза быстрее*
- Двойные лезвия для максимальной точности
- Идеальное и бережное подравнивание
- Дополнительная мощность

Легко использовать

- Разные установки длины
- До 90 минут автономной работы
- Уборка без проблем
- Удобный эргономичный дизайн
- Насадка-гребень 2 мм для щетины
- Прочный футляр для хранения машинки и аксессуаров

Для максимально долгой службы

- Лезвия не требуют смазки
- Гарантия для защиты покупателя

Особенности

Технология Trim-n-Flow Pro



Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание, даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.

Технология DualCut



Машинка для стрижки волос Philips 3000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.

28 фиксируемых установок длины




Стригите волосы до нужной длины с 2 регулируемыми гребнями (от 3 до 28 мм с шагом 1 мм), 2-мм гребнем для щетины или без насадки до 0,5 мм.

Питание от сети и от аккумулятора



Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1 часа зарядки хватит на 90 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

100 % моющийся прибор**



Просто промойте машинку под краном.

Режим Turbo



Машинка для стрижки густых волос. Просто нажмите кнопку турборежима, чтобы увеличить мощность.

Удобный захват



Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

Не требует ухода



Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

Гарантия 2 года



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

Дополнительный гребень для бороды



Подравнивайте щетину или волосы с дополнительным 2-мм гребнем для бороды.

Чехол для хранения



Храните машинку, гребни и аксессуары в прочном футляре.

Характеристики

Режущая система

Ширина ножа: 41 миллиметра

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Регулировка (шаг изменения длины): По 1 миллиметра

Количество установок длины:

28

Диапазон настроек длины: От 0,5 до 28 миллиметра

Обслуживание

Гарантия 2 года

Удобство использования

Не нуждается в обслуживании: Смазка лезвий не требуется

Очистка: 100 % моющийся прибор**

При работе: Питание от сети и от аккумулятора

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки

Гребень: 1 гребень для бороды, 2 гребня для волос, длинный и короткий

Хранение: Дорожный футляр

Система питания

Тип элемента питания: Литий-ионный

