

# PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series  
7000

Lames en titane

24 hauteurs de coupe

120 min d'autonomie pour 1 h  
de charge



HC7450/16



## Tondeuse à cheveux série 7000 : coupe deux fois plus vite\*

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

La TONDEUSE À CHEVEUX Series 7000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames robustes en titane et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.

### Facile à utiliser

- Lames faciles à détacher et à nettoyer
- 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

### Performance

- Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements
- Bouton de puissance Turbo, pour une coupe plus rapide
- Lames en titane auto-affûtées pour des performances durables

### Conçu pour durer

- Garantie de 2 ans, 3 ans de plus en enregistrant le produit en ligne
- Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

### Contrôle précis de la hauteur de coupe


- 24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm



asimpleswitch.com

# Points forts

## Technologie DualCut



Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie supérieure DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale jour après jour, deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.\*

## Lames en titane




Les lames en titane sont plus dures que l'acier, pour une durabilité extrême. De plus, elles sont auto-affûtées afin de garantir des performances longue durée et une coupe précise, jour après jour.

## 24 hauteurs de coupe verrouillables



Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

## Utilisation avec ou sans fil



Utilisez la tondeuse sans fil ou branchée sur le secteur, pour une liberté et une puissance maximales. La puissante batterie lithium-ion offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge.

## Touche turbo



Le bouton de puissance Turbo augmente la vitesse de coupe, pour des résultats impeccables, même sur les cheveux les plus épais.

## Facile à nettoyer



Ouvrez simplement la tête amovible pour libérer facilement les lames afin de les laver.

## Garantie mondiale de 5 ans



Tous nos produits pour hommes sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale et fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde. Enregistrez simplement votre tondeuse sur [www.philips.com/5years](http://www.philips.com/5years) pour obtenir 3 ans de garantie supplémentaire en complément de votre garantie Philips classique de 2 ans, afin de bénéficier d'une garantie mondiale de 5 ans au total.

## Aucune lubrification nécessaire



Aucune lubrification nécessaire, pour un entretien facile et rapide.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Système d'alimentation

**Temps de charge:** 1 heure(s)

**Autonomie:** Jusqu'à 120 minutes

**Type de batterie:** Lithium-Ion

**Fonctionnement:** Sans fil ou sur secteur

## Système de coupe

**Largeur des lames:** 41 millimètre

**Nombre de hauteurs de coupe:** 24

**Précision (taille du pas):** 1 millimètre

**Élément de coupe:** Lames en titane

**Plage des hauteurs de coupe:** De 0,5 à 23 millimètre

## Facile d'utilisation

**Sans entretien:** Aucune lubrification nécessaire

**Nettoyage:** Lames lavables sous l'eau

## Entretien

**2 ans de garantie:** Oui, Plus 3 ans avec l'enregistrement

