

PHILIPS

Zastříhovač vlasů

Hairclipper series 7000

Nerezové ocelové břity

60 nastavení délky

120 min bezdrát.
použití / 1h nabíjení



HC7460/15



1 zaklapnutí, naprostá přesnost s elektronickými hřebeny

ZASTŘIHOVAČ VLASŮ řady 7000 vkládá do vašich rukou dokonalou přesnost a kontrolu nad výsledným střihem jedním kliknutím. Výbava, do které patří elektronické hřebeny a vysoce výkonná stříhací jednotka, z něj činí jediný zastříhovač s jistými a zaručenými výsledky.

Dokonalá přesnost a ovládání

- Tlačítka ovládání
- Jednoduché ovládání a 60 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 42 mm
- Nastavitelné hřebeny pro nejlepší výsledky zastřihování

Výkon

- Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost
- Elektronické hřebeny pro snadný výběr délky
- Snadné přizpůsobení hustým vlasům
- Dvojitě ostřená stříhací jednotka stříhá dvakrát rychleji*
- Prodloužená 3letá záruka

Snadné použití


- Pamatuje si poslední použité nastavení délky
- Až 120 minut bezšňůrového používání



asimpleswitch.com


Přednosti

Tlačítka ovládání



Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní získáte přesnou zpětnou vazbu o zvolené délce. Pomocí tlačítek můžete jednoduše vybrat z více než 60 nastavení délky a zajistit je. Rychle procházejte délky nebo postupujte pomalu po 0,2mm krocích.

60 uzamykatelných nastavení délky




Pomocí tlačítek ovládání přesně zvolíte a zajistíte požadovanou délku – k dispozici je více než 60 možností nastavení délky. Pomocí hřebene zastříhnete přesně v krocích po 0,2 mm mezi 1 a 7 mm, a po 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih o délce 0,5 mm.

3 nastavitelné hřebeny



Zastříhovač se dodává se 3 nastavitelnými hřebeny na vlasy: od 1 do 7 mm, 7 až 24 mm a 24 až 42 mm. Stačí jeden z hřebenu připojit a zvolit z více než 60 nastavení s možností zajištění. Mezi jednotlivými délkami je krok přesně 0,2 mm mezi 7 a 7 mm a 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Nerezové ocelové břity



Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost.

Elektronické hřebeny




Motorový systém nastavení délky preferovanou délku jednoduše zvolí a zajistí. Motor pohání hřeben a umožňuje vybírat z délek s přesností až 0,2 mm. Tato inovativní technologie vám dává jistotu, že budete zastříhovat stále na požadovanou délku a budete vždy dosahovat konzistentních výsledků.

Auto Turbo



Funkce Auto Turbo se automaticky přizpůsobí hustším vlasům a zajistí vyšší výkon pro snadné zastříhování.

Technologie DualCut



Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvakrát naostřenou stříhací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní stříhací jednotka je navržena tak, aby stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastříhovače společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu v podobě robustního ocelového krytu zajišťujícího skvělou odolnost.

Pamatuje si poslední nastavení délky



Při zapnutí zastříhovače se hřeben vrátí na poslední nastavení délky zastříhování.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Stříhací systém

Šířka stříhání: 41 mm

Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity

Počet nastavení délky: 60

Přesnost (velikost kroků): 0,2 mm / 1 mm

Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 42 mm

Volba délky: Tlačítka ovládání, Elektronické hřebeny

Příslušenství

Nástavce: 3 hřebeny na vlasy

Snadné použití

Čištění: Odnímatelné ostří

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Funkce paměti

Napájení

Motor: Auto Turbo

Typ baterie: Li-Ion

Provoz: S kabelem i bez něj

Provozní doba: 120 minut

Doba nabíjení: 1 hodina

Servis

Prodloužená 3letá záruka

