

PHILIPS

Hajvágó

Hairclipper series 9000

Titánium pengék

400 hosszbeállítás

120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés



HC9450/15



Digitális érintésvezérlés

a motorizált fésűkkel

A HAIRCLIPPER Series 9000 készülék tökéletes precizitást és irányíthatóságot biztosít a hajvágás során. Az ujjmozdulat-funkcióval vezérelhető digitális felülettel, motorizált fésűkkel, memória funkcióval és nagy teljesítményű vágóegységgel ellátott készülék az egyetlen olyan hajvágó, amely mindig biztosítja a kívánt eredményt.

Páratlan pontosság és szabályozhatóság

- Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület
- 400 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 42 mm-ig
- Állítható hajfésűk a legjobb vágási eredményért

Teljesítmény

- Különös tartósságot biztosító, önélező, acél vágópengék
- Motorizált fésűk az egyszerű hosszbeállításhoz
- Automatikus turbó funkció a vágási sebesség növelésére
- A kettős élű vágóegységgel kétszer gyorsabb a szőrzetvágás*
- 2 év garancia

Egyszerű használat


- Fésűnként 3 vágáshossz-beállítást képes megjegyezni
- 120 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után



reddot award 2015
winner


Fénypontok

Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület



Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület pontos visszajelzést ad a kiválasztott hosszról. Az érintőképernyő segítségével könnyedén végigmehet a több mint 400 hosszbeállításon. Gyorsan végigbongészheti a hosszúságokat, vagy lassan, 0,1 mm-es léptékekkel végig haladhat minden egyes kis fokozaton.

400 rögzíthető hosszbeállítás



Több mint 400, digitális ujjmozdulatokkal vezérelhető és rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé 1-től 42 mm-ig, pontosan 0,1 mm különbséggel az egyes fokok között. Egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. 0,5 mm-es vágáshoz fésű nélkül is használhatja a készüléket.

3 állítható hajfésű



A hajvágó 3 állítható hajfésűvel rendelkezik: 1-7 mm, 7-24 mm és 24-42 mm. Csak helyezze rá az egyik fésűt a több mint 400 rögzíthető hosszbeállításra, 0,1 mm különbséggel az

egyek fokok között. Vagy fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Titánium pengék



Az acélnál is keményebb, speciális titánium pengék biztosítják a hosszú élettartamot. Az önélező pengékkel biztosított a hosszan tartó működés és precíz vágás.

Motorizált fésűk



A motoros hosszbeállító rendszer könnyedén kiválasztja és rögzíti a kívánt hosszt. A motor táplálja a fésűt, és lehetővé teszi a hosszak közötti választást, legfeljebb 0,1 mm-es pontossággal. Ez az innovatív technológia biztosítja a biztonságos vágást bármikor, a kívánt hosszra, és időről időre garantálja a változatlan eredmények elérését.

Automatikus turbó



A turbó funkció automatikusan növeli a hajvágás sebességét, ha vastag szálú hajhoz ér, ezzel tökéletes és könnyed hajvágást biztosít.



iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2015

9000-es sorozatú hajvágó
iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2015



asimpleswitch.com

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.



reddot award 2015
winner

A Red Dot díj 2015 nyertese

9000-es sorozatú hajvágó
A Red Dot díj 2015 nyertese

Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41 mm

Vágóegység: Titánium pengék

Hosszbeállítások száma: 400

Pontosság (lépcsők mérete): 0,1 mm-enként

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-től 42 mm-ig

Hosszúság kiválasztása: Digitális ujjmozdulat, Motorizált fésűk

Tartozékok

Tartozékok: 3 hajfésű

Egyszerű használat

Tisztítás: Levehető vágóegység

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség olajozásra

Memória funkció

Áramforrás

Motor: Automatikus turbó

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Üzemeltetés: Vezetékkel és vezeték nélkül

Működési idő: 120 perc

Töltési idő: 1 óra

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

