

# PHILIPS

Regolacapelli

Hairclipper series  
9000

Lame al titanio

400 impostazioni di lunghezza

120min di uso senza filo/1h di  
ricarica



HC9450/15



## Controllo touch digitale con pettini motorizzati

HAIRCLIPPER Series 9000 ti garantisce il massimo della precisione per il tuo stile. Dotato di sistema di scorrimento digitale, pettini motorizzati, funzione di memorizzazione e gruppo lame ad alte prestazioni, è l'unico regolacapelli che ti da sempre i risultati che cerchi.

### Controllo e precisione superiori

- Interfaccia digitale a scorrimento
- 400 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)
- Pettini regolabili per i migliori risultati di taglio

### Prestazioni

- Le lame auto-affilanti in titanio per la massima durata
- Pettini motorizzati per una facile selezione della lunghezza
- Auto Turbo per ottimizzare la velocità di taglio
- Il gruppo lame con doppia affilatura offre una velocità di taglio doppia\*
- Garanzia di 2 anni

### Semplicità d'uso


- Memorizza 3 lunghezze di taglio per ciascun pettine
- 120 minuti di funzionamento senza filo dopo una ricarica di 1 ora



reddot award 2015  
winner


# In evidenza

## Interfaccia digitale a scorrimento



L'interfaccia digitale a scorrimento ti offre un feedback preciso sulla lunghezza selezionata. Usa il touch screen per navigare facilmente tra oltre 400 lunghezze di taglio. Scorri rapidamente tra le lunghezze, oppure seleziona gradazioni di 0,1 mm.

## 400 lunghezze di taglio con blocco



Usa l'interfaccia a scorrimento digitale per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 400 disponibili da 1 a 42 mm (con gradazioni di 0,1 mm). Oppure puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

## 3 pettini per capelli regolabili



Il regolacapelli include 3 pettini regolabili: da 1 a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Ti basta inserire uno dei pettini per avere a disposizione oltre 400 lunghezze di taglio con blocco, con gradazioni di 0,1 mm. Oppure puoi usare il regolacapelli senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

## Lame al titanio



Le lame avanzate in titanio sono più resistenti dell'acciaio per garantirti la massima durata. Inoltre, le lame sono auto-affilanti garantendo prestazioni durature e taglio preciso, giorno dopo giorno.

## Pettini motorizzati



Il sistema motorizzato di lunghezze di taglio ti consente di selezionare e bloccare facilmente la lunghezza che desideri. Il motore muove il pettine e ti permette di selezionare con precisione lunghezze fino a 0,1 mm. Questa tecnologia innovativa ti garantisce un taglio sempre alla lunghezza desiderata e risultati costanti nel tempo.

## Auto Turbo



La funzione turbo aumenta la velocità automaticamente in presenza di capelli spessi, consentendoti di ottenere un taglio perfetto senza sforzo.

## Tecnologia DualCut



Taglia qualunque tipo di capelli con la nostra tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con frizione ridotta. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips e protezione in acciaio inossidabile per la massima durata.



## iF DESIGN AWARD 2015

Regolacapelli Series 9000iF DESIGN AWARD 2015



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



reddot award 2015  
winner

## Vincitore del premio Red Dot Award 2015

Regolacapelli Series 9000Vincitore del premio Red Dot Award 2015

# Specifiche

## Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Gruppo lame: Lame al titanio

Numero di impostazioni di lunghezza: 400

Precisione (regolazioni): Di 0,1 mm

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 42 mm

Selezione della lunghezza: Scorrimento digitale, Pettini motorizzati

## Accessori

Accessori: 3 pettini per capelli

## Facilità d'uso

Pulizia: Lame estraibili

Nessuna manutenzione: Non necessita lubrificazione

Funzione di memorizzazione

## Sistema di alimentazione

Motore: Auto Turbo

Tipo di batteria: ioni di Litio

Funzionamento: Con e senza filo

Tempo di funzionamento: 120 minuti

Tempo di carica: 1 ora

## Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

