



Hajvágó motorizált fésűkkel

- Titánium pengék
- 400 hosszbeállítás
- 120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés

HC9450/15

## Digitális érintésvezérlés

a motorizált fésűkkel

A HAIRCLIPPER Series 9000 készülék tökéletes precizitást és irányíthatóságot biztosít a hajvágás során. Az ujjmozdulat-funkcióval vezérelhető digitális felülettel, motorizált fésűkkel, memória funkcióval és nagy teljesítményű vágóegységgel ellátott készülék az egyetlen olyan hajvágó, amely mindig biztosítja a kívánt eredményt.

### Előnyök

#### Páratlan pontosság és szabályozhatóság

- Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület
- 400 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 42 mm-ig
- Állítható hajfésűk a legjobb vágási eredményért

#### Teljesítmény

- Különös tartósságot biztosító, önélező, acél vágópengék
- Motorizált fésűk az egyszerű hosszbeállításhoz

- Automatikus turbó funkció a vágási sebesség növelésére
- A kettős élű vágóegységgel kétszer gyorsabb a szőrzetvágás\*
- 2 év garancia

#### Egyszerű használat

- Fésűnként 3 vágáshossz-beállítást képes megjegyezni
- 120 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után

**PHILIPS**


## Szolgáltatások

### Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület



Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület pontos visszajelzést ad a kiválasztott hosszról. Az érintőképernyő segítségével könnyedén végigmehet a több mint 400 hosszbeállításon. Gyorsan végigbongészheti a hosszúságokat, vagy lassan, 0,1 mm-es léptékekkel végig haladhat minden egyes kis fokozaton.

### 400 rögzíthető hosszbeállítás



Több mint 400, digitális ujjmozdulatokkal vezérelhető és rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé 1-től 42 mm-ig, pontosan 0,1 mm különbséggel az egyes fokok között. Egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. 0,5 mm-es vágáshoz fésű nélkül is használhatja a készüléket.

### 3 állítható hajfésű



A hajvágó 3 állítható hajfésűvel rendelkezik: 1-7 mm, 7-24 mm és 24-42 mm. Csak helyezze rá az egyik fésűt a több mint 400 rögzíthető hosszbeállításra, 0,1 mm különbséggel az egyes fokok között. Vagy fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

### Titánium pengék



Az acélnál is keményebb, speciális titánium pengék biztosítják a hosszú élettartamot. Az önélező pengékkel biztosított a hosszán tartó működés és precíz vágás.

### Motorizált fésűk



A motoros hosszbeállító rendszer könnyedén kiválasztja és rögzíti a kívánt hosszt. A motor táplálja a fésűt, és lehetővé teszi a hosszak közötti választást, legfeljebb 0,1 mm-es pontossággal. Ez az innovatív technológia biztosítja a biztonságos vágást bármikor, a kívánt hosszra, és időről időre garantálja a változatlan eredmény elérését.

### Automatikus turbó



A turbó funkció automatikusan növeli a hajvágás sebességét, ha vastag szálú hajhoz ér, ezzel tökéletes és könnyed hajvágást biztosít.

### DualCut technológia



Bármilyen haj esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos, a tartósságot megcélzó, nagyobb magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrészsel ellátott Philips hajvágók.

### Memória funkció



Az intelligens hajvágó megjegyzi az utolsó vágáshosszt, és még 3 másikat képes elmenteni minden egyes felhelyezett fésűtartozékhoz. Válassza ki a kívánt hosszt, tartsa lenyomva a memória gombot, és a hajvágó azonnal megjegyzi a beállítást. Ugyanezt három különböző hosszra végezheti el.

### Nagy teljesítményű vezeték nélküli használat



Használja ki a vezeték nélküli hajvágó maximális teljesítményét és szabadságát. A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor 1 óra töltés után 120 perces vezeték nélküli használatot tesz lehetővé. Vezetékkel és vezeték nélkül is használható.

### 2 éves, világszerte érvényes garancia



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek.

## termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

### Vágórendszer

Vágásszélesség	41 mm
Vágóegység	Titánium pengék
Hosszbeállítások száma	400
Pontosság (lépcsők mérete)	0,1 mm-enként
A hosszbeállítások széles választéka	0,5-től 42 mm-ig
Hosszúság kiválasztása	Digitális ujjmozdulat Motorizált fésűk

### Tartozékok

Tartozékok	3 hajfésű
------------	-----------

### Egyszerű használat

Tisztítás	Levehető vágóegység
Karbantartást nem igényel	Nincs szükség olajozásra
Memória funkció	Igen

### Áramforrás

Motor	Automatikus turbó
Akkumulátor típusa	Lítium-ion
Üzemeltetés	Vezetékkel és vezeték nélkül
Működési idő	120 perc
Töltési idő	1 óra

### Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia	Igen
---------------------------------------	------

### Méret csomagolással együtt

Magasság	24,50 cm
Szélesség	18,00 cm
Mélység	7,00 cm
Nettó tömeg	0,34 kg
Bruttó tömeg	0,50 kg
EAN	08710103709381
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	CN
Harmonizált rendszerkód	851020

### Külső kartondoboz

Hosszúság	28,90 cm
Szélesség	18,90 cm
Magasság	26,00 cm
Bruttó tömeg	2,26 kg
EAN	18710103709388
Fogyasztói csomagolások száma	4

\* Philips termékelődjéhez képest



az adatok változhatnak  
2019, Május 23

Version: 9.0.1  
EAN: 08710103709381

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com](http://www.philips.com)