



Regolacapelli con pettini motorizzati

- Lame al titanio
- 400 impostazioni di lunghezza
- 120min di uso senza filo/1h di ricarica

HC9450/15

Controllo touch digitale

con pettini motorizzati

HAIRCLIPPER Series 9000 ti garantisce il massimo della precisione per il tuo stile. Dotato di sistema di scorrimento digitale, pettini motorizzati, funzione di memorizzazione e gruppo lame ad alte prestazioni, è l'unico regolacapelli che ti da sempre i risultati che cerchi.

Vantaggi

Controllo e precisione superiori

- Interfaccia digitale a scorrimento
- 400 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)
- Pettini regolabili per i migliori risultati di taglio

Prestazioni

- Le lame auto-affilanti in titanio per la massima durata
- Pettini motorizzati per una facile selezione della lunghezza
- Auto Turbo per ottimizzare la velocità di taglio

- Il gruppo lame con doppia affilatura offre una velocità di taglio doppia*
- Garanzia di 2 anni

Semplicità d'uso

- Memorizza 3 lunghezza di taglio per ciascun pettine
- 120 minuti di funzionamento senza filo dopo una ricarica di 1 ora

PHILIPS


Caratteristiche

Interfaccia digitale a scorrimento



L'interfaccia digitale a scorrimento ti offre un feedback preciso sulla lunghezza selezionata. Usa il touch screen per navigare facilmente tra oltre 400 lunghezze di taglio. Scorri rapidamente tra le lunghezze, oppure seleziona gradazioni di 0,1 mm.

400 lunghezze di taglio con blocco



Usa l'interfaccia a scorrimento digitale per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 400 disponibili da 1 a 42 mm (con gradazioni di 0,1 mm). Oppure puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

3 pettini per capelli regolabili



Il regolacapelli include 3 pettini regolabili: da 1 a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Ti basta inserire uno dei pettini per avere a disposizione oltre 400 lunghezze di taglio con blocco, con gradazioni di 0,1 mm. Oppure puoi usare il regolacapelli senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Lame al titanio



Le lame avanzate in titanio sono più resistenti dell'acciaio per garantirti la massima durata. Inoltre, le lame sono auto-affilanti garantendo prestazioni durature e taglio preciso, giorno dopo giorno.

Pettini motorizzati



Il sistema motorizzato di lunghezze di taglio ti consente di selezionare e bloccare facilmente la lunghezza che desideri. Il motore muove il pettine e ti permette di selezionare con precisione lunghezze fino a 0,1 mm. Questa


tecnologia innovativa ti garantisce un taglio sempre alla lunghezza desiderata e risultati costanti nel tempo.

Auto Turbo



La funzione turbo aumenta la velocità automaticamente in presenza di capelli spessi, consentendoti di ottenere un taglio perfetto senza sforzo.

Tecnologia DualCut



Taglia qualunque tipo di capelli con la nostra tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con frizione ridotta. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips e protezione in acciaio inossidabile per la massima durata.

Funzione di memorizzazione



Questo regolacapelli intelligente ricorda l'ultima lunghezza di taglio e può memorizzarne altre 3 per ciascun pettine inserito. Seleziona la lunghezza che desideri e tieni premuto il pulsante di memoria per consentire al regolacapelli di memorizzarla. Puoi eseguire questa operazione per tre diverse lunghezze.

Utilizzo potente senza filo



Usa il regolacapelli senza filo per la massima potenza e libertà. La sua potente batteria agli ioni di litio offre fino a 120 minuti di autonomia senza filo dopo una ricarica di 1 ora. Può essere utilizzato con o senza filo.

Garanzia internazionale di 2 anni



Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni e possono essere alimentati con qualsiasi tensione.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio	41 mm
Gruppo lame	Lame al titanio
Numero di impostazioni di lunghezza	400
Precisione (regolazioni)	Di 0,1 mm
Impostazioni di lunghezza	Da 0,5 a 42 mm
Selezione della lunghezza	Scorrimento digitale Pettini motorizzati

Accessori

Accessori	3 pettini per capelli
-----------	-----------------------

Facilità d'uso

Pulizia	Lame estraibili
Nessuna manutenzione	Non necessita lubrificazione
Funzione di memorizzazione	Sì

Sistema di alimentazione

Motore	Auto Turbo
Tipo di batteria	ioni di Litio
Funzionamento	Con e senza filo
Tempo di funzionamento	120 minuti
Tempo di carica	1 ora

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni	Sì
-----------------------------------	----

Dimensioni dell'imballo

Altezza	24,50 cm
Larghezza	18,00 cm
Profondità	7,00 cm
Peso netto	0,34 Kg
Peso lordo	0,50 Kg
EAN	08710103701088
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	851020

Scatola esterna

Lunghezza	28,90 cm
Larghezza	18,90 cm
Altezza	26,00 cm
Peso lordo	2,26 Kg
EAN	18710103701085
Numero di confezioni consumatori	4

* Rispetto al suo predecessore Philips



Dati soggetti a modifiche
2018, Aprile 18

Version: 9.0.1
EAN: 08710103701088

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com