

PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
9000

Lames en titane

400 hauteurs de coupe

120 min d'autonomie pour 1 h
de charge



HC9450/20



Commande digitale avec sabots motorisés

La TONDEUSE À CHEVEUX Series 9000 vous apporte une précision et une maîtrise totales lorsque vous vous coupez les cheveux. Grâce à son balayage tactile, à ses sabots motorisés, à sa fonction de mémorisation et à son élément de coupe haute performance, cette tondeuse produit les résultats dont vous rêvez à chaque fois.

Maîtrise et précision ultimes

- Interface à balayage tactile
- 400 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm
- Sabots cheveux réglables pour des résultats optimaux

Performance

- Lames en titane auto-affûtées pour des performances durables
- Sabots motorisés pour sélectionner facilement la hauteur de coupe
- Fonction Turbo Auto augmentant la vitesse de coupe
- L'élément de coupe doublement aiguisé coupe deux fois plus vite*
- 2 ans de garantie

Facile à utiliser


- Mémorise 3 hauteurs de coupe par sabot
- 120 min d'autonomie pour 1 h de charge
- Facile à charger et à ranger



reddot award 2015
winner


Points forts

Interface à balayage tactile



L'interface utilisateur tactile vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. L'écran tactile vous permet d'accéder facilement à plus de 400 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs en balayant du doigt, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,1 mm.

400 hauteurs de coupe verrouillables



Utilisez l'interface tactile pour sélectionner et verrouiller avec précision plus de 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, séparées par un pas d'exactement 0,1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

3 sabots cheveux réglables



La tondeuse est fournie avec 3 sabots assurant une coupe de 1 à 7 mm, de 7 à 24 mm et de 24 à 42 mm. Fixez simplement l'un des sabots pour bénéficier de l'une des 400 hauteurs de coupe verrouillables, séparées par pas de

0,1 mm. Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Lames en titane



Les lames en titane sont plus dures que l'acier, pour une durabilité extrême. De plus, elles sont auto-affûtées afin de garantir des performances longue durée et une coupe précise, jour après jour.

Sabots motorisés



Sélectionnez et verrouillez facilement la hauteur de coupe de votre choix grâce au système motorisé de réglage de hauteur. Le moteur faisant fonctionner le sabot permet une précision pouvant atteindre jusqu'à 0,1 mm. Cette technologie innovante vous assure de sélectionner la hauteur souhaitée et d'obtenir des résultats constants, jour après jour.

Technologie DualCut



Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à un

mouvement avec moins de frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une meilleure durabilité.



iF DESIGN AWARD 2015

Tondeuse à cheveux Series 9000iF DESIGN AWARD 2015



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



reddot award 2015
winner

Prix Red Dot 2015 : lauréat

Tondeuse à cheveux Series 9000 Prix Red Dot 2015 : lauréat

Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Élément de coupe: Lames en titane

Nombre de hauteurs de coupe: 400

Précision (taille du pas): De 0,1 mm

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 42 mm

Sélection de la hauteur: Balayage tactile, Sabots motorisés

Accessoires

Accessoires: 3 sabots

Trousse

Socle: Socle de charge

Facile d'utilisation

Nettoyage: Lame amovible

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

Fonction mémoire

Système d'alimentation

Moteur: Turbo Auto

Type de batterie: Li-ion

Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur

Autonomie: 120 minutes

Temps de charge: 1 heure

Entretien

Deux ans de garantie internationale

