

PHILIPS

Tondeuse

Hairclipper series 9000

Titaniummesjes

400 lengtestanden

120 min. draadloos/1 uur opladen



HC9450/20



Digitale touch-bediening met gemotoriseerde kammen

De HAIRCLIPPER Series 9000 geeft u totale precisie en controle over uw kapsel. Met digitale veegsensor, gemotoriseerde kammen, geheugenfunctie en een krachtig trimelement is het de enige tondeuse die steeds de verwachte resultaten geeft.

Ultieme precisie en controle

- Digitale swipe-interface
- 400 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm
- Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

Performance

- Zelfslijpende titanium messen voor extra duurzaamheid
- Gemotoriseerde kammen voor eenvoudige lengtebepaling
- Auto Turbo voor een hoge knipsnelheid
- Dubbel-geslepen knipelement knipt twee keer sneller*
- 2 jaar garantie

Gebruiksvriendelijk


- Onthoudt 3 haarlengte-instellingen per kam
- 120 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden
- Gemakkelijk opladen en opbergen



reddot award 2015
winner


Kenmerken

Digitale swipe-interface



De digitale swipe-interface biedt nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik het aanraakscherm om eenvoudig door meer dan 400 lengte-instellingen te vegen. Blader snel door lengtes of ga langzaam door elke kleine stap van 0,1 mm.

400 vergrendelbare lengtestanden




Gebruik digitale swipe om de gewenste lengte precies te selecteren en in te stellen. Kies uit meer dan 400 lengtestanden van 1 tot 42 mm, met precies 0,1 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

3 instelbare kammen



De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Bevestig een van de kammen voor meer dan 400 vergrendelbare lengtestanden, met 0,1 mm tussen elke lengte. Of u kunt de trimmer zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.

Titaniummesjes



De geavanceerde titaniummesjes zijn harder dan staal voor extra duurzaamheid. Daarnaast zijn de mesjes zelfslijpend voor langdurige prestaties en nauwkeurig knippen, keer op keer.

Gemotoriseerde kammen



Het gemotoriseerde lengte-instellingssysteem selecteert en vergrendelt de gewenste lengte. De motor drijft de kam aan en laat u kiezen uit lengtes met een verschil van maximaal 0,1 mm. Deze innovatieve technologie geeft u de zekerheid dat u altijd op de juiste lengte knipt en dat u keer op keer dezelfde resultaten behaalt.

DualCut-technologie



Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.

Geheugenfunctie



Deze slimme trimmer onthoudt de laatst gekozen lengte en kan 3 andere lengtes opslaan voor elke opzetkam die u erop zet. Selecteer de gewenste lengte, houd de geheugenknop ingedrukt en de trimmer zal onmiddellijk uw instelling opslaan. U kunt dit doen voor drie verschillende lengtes.



iF DESIGN AWARD 2015

Haartrimmer series 9000iF DESIGN AWARD 2015



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



reddot award 2015
winner

Red Dot Award 2015: winnaar

Haartrimmer series 9000Red Dot Award 2015: winnaar

Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Knipelement: Titaniummesjes

Aantal lengte-instellingen: 400

Precisie (grootte van stappen): Per 0,1 mm

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 42 mm

Lengteselectie: Digital Swipe, Gemotoriseerde kammen

Accessoires

Accessoires: 3 haarkammen

Etui

Standaard: Oplaadstandaard

Gebruiksgemak

Reiniging: Afneembaar knipelement

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Geheugenfunctie

Voedingssysteem

Motor: Auto Turbo

Batterijtype: Li-ion

Bediening: Met of zonder snoer

Gebruikstijd: 120 minuten

Oplaadtijd: 1 uur

Service

2 jaar wereldwijde garantie

