

# PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series  
9000

Lames en titane

400 hauteurs de coupe

180 min d'autonomie pour 1 h  
de charge



HC9490/15



## Précision PRO avec sabots motorisés

La TONDEUSE À CHEVEUX Series 9000 vous apporte une précision et une maîtrise totales lorsque vous vous coupez les cheveux. Grâce à sa molette de précision, à ses sabots motorisés, à sa fonction de mémorisation et à son élément de coupe haute performance, cette tondeuse produit les résultats dont vous rêvez à chaque fois.

### Maîtrise et précision ultimes

- Interface utilisateur de la molette de précision
- 400 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm
- Sabots cheveux réglables pour des résultats optimaux

### Performance

- Lames en titane auto-affûtées pour des performances durables
- Sabots motorisés pour sélectionner facilement la hauteur de coupe
- Fonction Turbo Auto augmentant la vitesse de coupe
- Le moteur Pro ultra-robuste vous fournit une puissance de coupe plus élevée\*
- L'élément de coupe doublement aiguisé coupe deux fois plus vite\*
- 2 ans de garantie

### Facile à utiliser

- Mémorise 3 hauteurs de coupe par sabot
- Facile à charger et à ranger
- 180 min d'autonomie pour 1 h de charge



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Points forts

## Interface utilisateur de la molette de précision



L'interface utilisateur vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. Bénéficiez d'une maîtrise totale grâce à la molette de précision vous permettant de sélectionner plus de 400 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,1 mm.

## 400 hauteurs de coupe verrouillables



Utilisez la molette de précision pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe souhaitée, entre 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, séparées par un pas d'exactement 0,1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

## Lames en titane



Les lames en titane sont plus dures que l'acier, pour une durabilité extrême. De plus, elles sont auto-affûtées afin de garantir des performances longue durée et une coupe précise, jour après jour.

## Sabots motorisés




Sélectionnez et verrouillez facilement la hauteur de coupe de votre choix grâce au système motorisé de réglage de hauteur. Le moteur faisant fonctionner le sabot permet une précision pouvant atteindre jusqu'à 0,1 mm. Cette technologie innovante vous assure de sélectionner la hauteur souhaitée et d'obtenir des résultats constants, jour après jour.

## Moteur Pro



Cette tondeuse est équipée d'un moteur Pro robuste conçu pour augmenter la puissance et la vitesse de coupe, pour une coupe parfaite, même sur les cheveux les plus épais.

## Technologie DualCut



Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une meilleure durabilité.

## Fonction mémorisation



Cette tondeuse intelligente garde en mémoire la dernière hauteur de coupe utilisée, et permet d'en enregistrer 3 pour chaque sabot que vous utilisez. Sélectionnez la hauteur de votre choix, maintenez le bouton de mémorisation enfoncé, et la tondeuse enregistrera immédiatement votre réglage. Vous pouvez procéder ainsi pour 3 hauteurs différentes.

## Stand de charge et étui de transport



La tondeuse est fournie avec un stand qui simplifie la charge et un étui de transport, pour un rangement plus pratique.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Élément de coupe: Lames en titane

Nombre de hauteurs de coupe: 400

Précision (taille du pas): De 0,1 mm

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 42 mm

Sélection de la hauteur: Sabots motorisés, Molette de précision

## Accessoires

Accessoires: 3 sabots

Trousse

Socle: Socle de charge

## Facile d'utilisation

Nettoyage: Lame amovible

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

Fonction mémoire

## Système d'alimentation

Moteur: Turbo Auto, Moteur Pro

Type de batterie: Li-ion

Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur

Autonomie: 180 minutes

Temps de charge: 1 heure

## Entretien

Deux ans de garantie internationale

