

# PHILIPS

Машинка для стрижки  
ВОЛОС

Hairclipper series 9000

Титановые лезвия

400 установок длины

180 минут работы после 1 часа  
зарядки



HC9490/15



## PRO Precision

с гребнями с электрорегулировкой

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря высокоточному регулятору, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.

### Абсолютная точность и полный контроль

- Высокоточный регулятор
- 400 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать
- Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

### Высокое качество

- Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность
- Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины
- Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки
- Мощный и надежный мотор ProMotor обеспечивает более эффективную стрижку\*
- Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку\*
- Гарантия 2 года

### Легко использовать


- Запоминает 3 установки длины для каждого гребня
- Удобная зарядка и хранение
- 180 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Особенности

### Высокоточный регулятор



Высокоточный регулятор дает точный отклик для каждой установки длины. С помощью высокоточного регулятора вы можете выбрать более 400 установок. Быстро пройдитесь по всем настройкам или же медленно просмотрите и точно подберите нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.

### 400 фиксируемых установок длины



Используйте колесико для точного выбора и фиксации необходимой установки длины. Доступно более 400 установок длины от 1 до 42 мм с шагом 0,1 мм. Машинку для стрижки можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

### Титановые лезвия




Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самозатачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.

### Гребни с электрорегулировкой



Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,1 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.

### ProMotor



Машинка для стрижки волос оснащена надежным и высокомоощным мотором ProMotor, который значительно увеличивает скорость стрижки. Оптимальный результат стрижки даже для самых жестких волос.

### Технология DualCut



Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

### Функция памяти



Машинка для стрижки запоминает последнюю выбранную установку длины. Также для каждого гребня можно сохранить до 3 установок. Выберите установку длины, нажмите и удерживайте кнопку памяти, и прибор сохранит выбранные настройки. Таким образом можно сохранить 3 разные настройки.

### Зарядное устройство и чехол для хранения



В комплект машинки для стрижки волос входит зарядное устройство для удобной зарядки и чехол для путешествий, который обеспечивает надежное хранение.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Режущая система

Ширина ножа: 41 мм

Режущий блок: Титановые лезвия

Количество установок длины: 400

Регулировка (шаг изменения длины): 0,1 мм

Диапазон настроек длины: от 0,5 до 42 мм

Выбор длины: Гребни с электрорегулировкой,

Удобное колесико

## Аксессуары

Аксессуары: 3 гребня для волос

Чехол: Да

Подставка: Зарядное устройство

## Удобство использования

Очистка: Съемный ножевой блок

Не нуждается в обслуживании: Смазка не требуется

Функция памяти: Да

## Система питания

Мотор: Автоматический турборежим, ProMotor

Тип элемента питания: Литий-ионный

При работе: От сети и от аккумулятора

Время работы: 180 минут

Время зарядки: 1 час

## Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

