



Haarschneider mit motorisierten Kämmen

- Titaniumklingen
- 400 Längeneinstellungen
- 180 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

HC9490/15

PRO-Präzision

mit motorisierten Kämmen

HAARSCHNEIDER der 9000er Serie ermöglichen Ihnen vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haarschneiden. Mit Präzisionsrad, motorisierten Kämmen, Speicherfunktion und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der einzige Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.

Produktübersicht

Ultimative Präzision und Kontrolle

- Benutzeroberfläche: Präzisionsrad
- 400 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.
- Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden

Leistung

- Selbstschärfende Titaniumklingen für extra Widerstandsfähigkeit
- Motorisierte Kämmen für einfache Schnittlängenauswahl
- Der besonders widerstandsfähige ProMotor bietet mehr Schneideleistung*

- Doppelt geschärfte Schneideeinheit – schneidet zweimal so schnell*
- Automatischer Turbo für höhere Schneidegeschwindigkeit
- 2 Jahre Garantie

Einfache Bedienung

- Speichert 3 Schnittlängen pro Kammaufsatz
- Müheloses Aufladen und Aufbewahren
- 180 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunde Ladung

PHILIPS

Besonderheiten

Benutzeroberfläche: Präzisionsrad




Dank der Benutzeroberfläche mit Präzisionsrad erhalten Sie genaues Feedback zur ausgewählten Schnittlänge. Erleben Sie Möglichkeiten des Präzisionsrads, und wählen Sie ganz einfach aus mehr als 400 Schnittlängen aus. Durchsuchen Sie die Längen ganz schnell, oder sehen Sie sich jede Länge einzeln mit einem Abstand von 0,1 mm an.

400 einstellbare Schnittlängen



Verwenden Sie das Präzisionsrad, um einfach die gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen, mit mehr als 400 Längeneinstellungen von 1 bis 42 mm und exakten Schritten von 0,1 mm zwischen jeder Länge. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.

Titaniumklingen




Die fortschrittlichen Titaniumklingen sind härter als Stahl für ultimative Beständigkeit. Außerdem sind die Klingen selbstschärfend, um eine dauerhafte Leistung und präzise Rasur zu gewährleisten – jedes Mal.

Motorisierte Kämmе



Über das motorisierte Schnittlängensystem lässt sich die gewünschte Länge ganz einfach auswählen und einstellen. Der Motor treibt die Kämmе an und ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen mit einer Präzision bis zu 0,1 mm. Diese innovative Technologie bietet Ihnen die Sicherheit, durchgängig die gewünschte Länge zu schneiden und jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

ProMotor



Der Haarschneider verfügt über einen widerstandsfähigen ProMotor, der entwickelt wurde, um mehr Leistung und eine höhere Schneidgeschwindigkeit zu bieten – für einen perfekten Haarschnitt selbst bei sehr dickem Haar.

DualCut-Technologie



Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.

Speicherfunktion



Dieser intelligente Haarschneider speichert Ihre letzte Schnittlänge und 3 weitere Längen für jeden angebrachten Kammaufsatz. Wählen Sie die gewünschte Länge aus, halten Sie die Speichertaste gedrückt, und der Haarschneider speichert automatisch Ihre Einstellung. Das können Sie für 3 verschiedenen Längen durchführen.

Ladestation und Aufbewahrungstasche



Der Haarschneider verfügt über eine Station, mit der er ganz leicht und bequem aufgeladen werden kann, und eine Reisetasche zur mühelosen Aufbewahrung.

3 verstellbare Kammaufsätze



Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze für mehr als 400 einstellbare Schnittlängen in Schritten von 0,1 mm zwischen

Hairclipper series 9000

jeder Länge. Oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz, um einen 0,5-mm-Schnitt zu erzielen.

Automatischer Turbo



Die Turbo-Funktion erhöht die Geschwindigkeit automatisch bei dickem Haar und ermöglicht somit einen optimalen und mühelosen Schnitt.

Leistungsfähiger Akkubetrieb



Verwenden Sie den Haarschneider ohne Kabel für maximale Leistung und Freiheit. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 180 Minuten kabellosen Betrieb nach einer Stunde Aufladezeit. Kann mit und ohne Kabel verwendet werden.

2 Jahre weltweite Garantie



All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie verfügen über eine zweijährige weltweite Garantie und automatische Spannungsanpassung.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Schneidesystem

Schnittbreite	41 mm
Schneideeinheit	Titaniumklingen
Anzahl der Längeneinstellungen	400
Präzision (Größe der Schnittstufen)	Je 0,1 mm
Verfügbare Schnittlängen	Von 0,5 mm bis zu 42 mm
Schnittlängenauswahl	Motorisierte Kämme Präzisionsrad

Zubehör

Aufsätze	3 Kammaufsätze
Aufbewahrungstasche	Ja
Standfuß	Ladestation

Benutzerfreundlichkeit

Pflege	Abnehmbare Schneideeinheit
Wartungsfrei	Kein Öl notwendig
Speicherfunktion	Ja

Leistungssystem

Motor	Automatischer Turbo ProMotor
Batterietyp	Li-Ionen
Betrieb	Mit und ohne Kabel
Betriebszeit	180 Minuten
Ladezeit	1 Stunde

Service

2 Jahre weltweite Garantie	Ja
----------------------------	----

Verpackungsmaße

Höhe	24.50 cm
Breite	25.50 cm
Tiefe	7.00 cm
Nettogewicht	0.51 kg
Bruttogewicht	0.74 kg
EAN	08710103701095
Anzahl der enthaltenen Produkte	1
Ursprungsland	CN
Harmonisierter Systemcode	851020

Außenkarton

Länge	26.40 cm
Breite	14.90 cm
Höhe	26.00 cm
Bruttogewicht	1.69 kg
EAN	18710103701092
Anzahl der Verbraucherpackungen	2

* Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger



Ausstellungsdatum
2019, Mai 23

Version: 7.0.1
EAN: 08710103701095

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com