



Tondeuse à cheveux avec sabots motorisés

- Lames en titane
- 400 hauteurs de coupe
- 180 min d'autonomie pour 1 h de charge

HC9490/15

## Précision PRO

avec sabots motorisés

La TONDEUSE À CHEVEUX Series 9000 vous apporte une précision et une maîtrise totales lorsque vous vous coupez les cheveux. Grâce à sa molette de précision, à ses sabots motorisés, à sa fonction de mémorisation et à son élément de coupe haute performance, cette tondeuse produit les résultats dont vous rêvez à chaque fois.

### Avantages

#### Maîtrise et précision ultimes

- Interface utilisateur de la molette de précision
- 400 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm
- Sabots cheveux réglables pour des résultats optimaux

#### Performance

- Lames en titane auto-affûtées pour des performances durables
- Sabots motorisés pour sélectionner facilement la hauteur de coupe
- Le moteur Pro ultra-robuste vous fournit une puissance de coupe plus élevée\*

- L'élément de coupe doublement affûté coupe deux fois plus vite\*
- Fonction Turbo Auto augmentant la vitesse de coupe
- 2 ans de garantie

#### Facile à utiliser

- Mémorise 3 hauteurs de coupe par sabot
- Facile à charger et à ranger
- 180 min d'autonomie pour 1 h de charge

**PHILIPS**

## Fonctions

### Interface utilisateur de la molette de précision



L'interface utilisateur vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. Bénéficiez d'une maîtrise totale grâce à la molette de précision vous permettant de sélectionner plus de 400 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,1 mm.

### 400 hauteurs de coupe verrouillables



Utilisez la molette de précision pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe souhaitée, entre 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, séparées par un pas d'exactement 0,1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

### Lames en titane



Les lames en titane sont plus dures que l'acier, pour une durabilité extrême. De plus, elles sont auto-affûtées afin de garantir des performances longue durée et une coupe précise, jour après jour.

### Sabots motorisés



Sélectionnez et verrouillez facilement la hauteur de coupe de votre choix grâce au système motorisé de réglage de hauteur. Le moteur faisant fonctionner le sabot permet une précision pouvant atteindre jusqu'à 0,1 mm. Cette technologie innovante vous assure de sélectionner la hauteur souhaitée et d'obtenir des résultats constants, jour après jour.

### Moteur Pro



Cette tondeuse est équipée d'un moteur Pro robuste conçu pour augmenter la puissance et la vitesse de coupe, pour une coupe parfaite, même sur les cheveux les plus épais.

### Technologie DualCut



Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une meilleure durabilité.

### Fonction mémorisation



Cette tondeuse intelligente garde en mémoire la dernière hauteur de coupe utilisée, et permet d'en enregistrer 3 pour chaque sabot que vous utilisez. Sélectionnez la hauteur de votre choix, maintenez le bouton de mémorisation enfoncé, et la tondeuse enregistrera immédiatement votre réglage. Vous pouvez procéder ainsi pour 3 hauteurs différentes.

### Stand de charge et étui de transport



La tondeuse est fournie avec un stand qui simplifie la charge et un étui de transport, pour un rangement plus pratique.

### 3 sabots cheveux réglables



La tondeuse est fournie avec 3 sabots assurant une coupe de 1 à 7 mm, de 7 à 24 mm et de 24 à 42 mm. Fixez simplement l'un des sabots pour bénéficier de l'une des 400 hauteurs de coupe verrouillables, séparées par pas de 0,1 mm. Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans sabot pour une coupe à 0,5 mm.

### Turbo Auto



La fonction Turbo augmente automatiquement la vitesse lorsque l'appareil rencontre des cheveux épais, pour une coupe parfaite, sans effort.

Fonctionnement sans fil puissant



Utilisez la tondeuse sans fil, pour une liberté et une puissance maximales. La puissante batterie lithium-ion offre jusqu'à 180 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge. S'utilise avec ou sans fil.

Deux ans de garantie internationale



Toutes nos tondeuses sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Système de coupe

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Largeur des lames           | 41 mm                                    |
| Élément de coupe            | Lames en titane                          |
| Nombre de hauteurs de coupe | 400                                      |
| Précision (taille du pas)   | De 0,1 mm                                |
| Plage des hauteurs de coupe | De 0,5 à 42 mm                           |
| Sélection de la hauteur     | Sabots motorisés<br>Molette de précision |

Accessoires

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Accessoires | 3 sabots        |
| Trousse     | Oui             |
| Socle       | Socle de charge |

Facile d'utilisation

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Nettoyage        | Lame amovible                   |
| Sans entretien   | Aucune lubrification nécessaire |
| Fonction mémoire | Oui                             |

Système d'alimentation

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Moteur           | Turbo Auto<br>Moteur Pro |
| Type de batterie | Li-ion                   |
| Fonctionnement   | Sans fil ou sur secteur  |
| Autonomie        | 180 minutes              |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Temps de charge | 1 heure |
|-----------------|---------|

Entretien

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Deux ans de garantie internationale | Oui |
|-------------------------------------|-----|

Dimensions de l'emballage

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Hauteur                   | 24,50 cm       |
| Largeur                   | 25,50 cm       |
| Profondeur                | 7,00 cm        |
| Poids net                 | 0,51 kg        |
| Poids brut                | 0,74 kg        |
| EAN                       | 08710103701095 |
| Nombre de produits inclus | 1              |
| Pays d'origine            | CN             |
| Code du système harmonisé | 851020         |

Carton externe

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Longueur            | 26,40 cm       |
| Largeur             | 14,90 cm       |
| Hauteur             | 26,00 cm       |
| Poids brut          | 1,69 kg        |
| EAN                 | 18710103701092 |
| Nombre d'emballages | 2              |

\* Par rapport aux précédents modèles Philips



Les données sont sujettes à changement  
2019, mai 23  
Version: 7.0.1  
EAN: 08710103701095

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)