

PHILIPS

电压力煲

Avance Collection

双脉冲压力技术

iSpiral IH 技术

火纹锅

5 升, 1500 瓦

HD2038/21



释放香味 - 米粒美味无穷

双脉冲压力 + iSpiral IH 释放香味

全新飞利浦 IH 压力煲，凭借创新的双脉冲压力技术和 iSpiral IH 技术充分释放出香味和营养成分，轻松帮助您烹饪美味食物！

创新的双脉冲压力技术

- 高压力有助于打破细胞壁，释放香味
- 脉冲微压煮沸食物，并增强味道

iSpiral IH 加热技术

- iSpiral IH 技术形成涡流，提高热均匀性
- 配有设计图案的火纹锅使加热更加均匀

多重创新科技

- 减少释压时间，烹饪后即刻开盖
- 添加原料功能制作更营养美味的食物
- 收汁功能让酱汁更浓郁、菜肴更美味

独特设计

- 创新的高科技全隐藏面板
- 内锅压力显示在用户界面上

产品亮点

独特的高脉冲压力



食材上压力的差异释放出最大的香味和营养成分，这都归功于可有效打破细胞壁的动态脉冲高压技术。

独特的脉冲微压




由于脉冲微压技术，搅拌效果增强了味道和口感

iSpiral IH 技术



iSpiral IH 技术，结合 1500 瓦的加热功率，形成强大的涡流，大大提高热均匀性

独一无二的火纹锅



独创火纹设计，有效加大热反射，强化热传导，保证了热传导的高效能

静音涡轮增压释放技术



静音涡轮增压释放技术实现了在烹饪结束后立即开盖；您无需手动释放压力或等锅自然冷却。

烹饪过程中添加原料



在烹饪过程中，只需随时按下“烹饪过程中添加原料”按钮，即可添加或搅拌原料，这使烹饪更轻松，食物也更加营养美味

内锅压力

内锅压力显示在用户界面上

收汁功能



释放压力后，您可以使用“熬汁以增加风味”进行强力煮沸，以制作出更浓郁的酱汁和更美味的菜肴！

创新的全隐藏面板

高科技全隐藏面板：压力锅一旦通电，所有功能全都在面板上点亮显示。

规格

附件

随附：量杯，饭勺，汤勺

技术规格

米杯容量：5 升

电线长度：1 米

频率：50 赫兹

电压：200 伏

功率：1500 瓦

设计

颜色：黑银

表面处理

机身材料：高质量 VCM

