

PHILIPS

Univerzális
főzőkészülék

Deluxe collection

Kettős vezérlőrendszer

Hozzávaló hozzáadása funkció

Szószsűrités funkció

6 liter, 1000 W



HD2145/62



Tökéletesre főtt étel akár 6-szor gyorsabban* Kettős vezérlőrendszerrel

Élvezze a kiváló minőségű ételeket még a legforgalmasabb napokon is! A kettős vezérlőrendszer a megfelelő nyomás és a hőmérséklet vezérlésével a különböző alapanyagokat pont tökéletesre főzi meg, 50%-kal alacsonyabb hőingadozással.

Nagyszerű sokoldalúság

- Többfajta főzési mód a még nagyobb változatosság érdekében
- A nyomás alatti gyorsfőzéssel (kukta funkció) percek alatt ételt varázsolhat az asztalra
- Hirtelen sütés/pirítás az ízgazdagság növelése érdekében
- Lassú főzés a szájbán elolvadó, omlós falatokért

Kiváló minőségű ételek pont tökéletesre megfőzve

- A kényesebb hozzávalókat a nyomás alatti főzés későbbi szakaszában adhatja hozzá
- A kettős vezérlőrendszer pontosan szabályozza a hőmérsékletet
- A programozható főzési beállítások révén az Ön kezében van a teljes irányítás
- Sűrű szósz egyetlen gombnyomással

Főzés okosan és kényelmesen

- Előre beállított időzítő és automatikus melegen tartás
- A Kedvencem funkció akár 3 személyre szabott főzési programot is képes eltárolni
- SensorTouch kezelőpanel a készülék tetején az egyszerű működtetésért
- Az automatikus nyomáscsökkentés révén rövidebb a várakozás és garantált a biztonság

Fénypontok

Előre beállított időzítő és melegen tartás

A 24 órás, könnyen programozható időzítő és a 12 órás automatikus melegentartó funkció segít az ételek melegen tartásában és időre történő elkészítésében.

Hozzávaló hozzáadása funkció



A kényesebb hozzávalókat a nyomás alatti főzés későbbi szakaszában adhatja hozzá

Kettős vezérlőrendszer



A kettős vezérlőrendszerrel az új univerzális főzőkészülék pontosan szabályozza a hőmérsékletet, és 50%-kal csökkenti a fűtés ingadozását*. Ennek a pontosságnak köszönhetően a különböző hozzávalók pont megfelelő mértékben főnek meg, így könnyedén alkothat otthon is kiváló minőségű ételeket, akár a gourmet konyhaművészet szintjén is.

Többfajta főzési üzemmód



További többfajta főzési programok, ide értve a párolást, sütést és joghurtkészítést is, hogy még több étellel és desszerttel kápráztathassa el a családtagjait és barátait.

Kedvencem



Elmenthet akár 3 személyre szabott főzési programot, így a gyorsgomb megnyomásával könnyedén megismételheti kedvenc ételeit.

Nyomás alatti főzési üzemmódok

A nyomás segítségével még a rágós szeletek is percek alatt puhává tehetők. A 9 nyomás alatti gyorsfőzés funkció segítségével nagyszerű ízeket érhet el, ha kevés idő áll rendelkezésére.

Programozható beállítások



Most már nemcsak a főzési idő, hanem a főzési nyomás is programozható, így az Ön kezében van a teljes irányítás, hogy elérje a

személyes ízlésének megfelelő textúrát. Növelje a főzési nyomást, ha puhább eredményt szeretne, illetve csökkentse, ha túl puhának találja az ételt.

Besűrítés funkció



A Szózsűrítés gomb egyszerű megnyomásával a szószokat és leveseket besűrítetheti, ami intenzívebb ízeket eredményez.

Hirtelen sütés/pirítás

Hirtelen sütés/pirítás az ízgazdagság növelése érdekében a főzés varázslatos folyamatának megkezdése előtt.

Kezelőpanel a készülék tetején



SensorTouch kezelőpanel a készülék tetején az egyszerű és kényelmes működtetésért.

Lassú főzési üzemmódok

A magas vagy alacsony hőmérséklet-beállítás mellett lassú főzés a szájban elolvadó, omlós falatokat eredményez.

Automatikus nyomáscsökkentés

A főzés befejezését követően a nyomás automatikusan csökken, így nem kell a nyomást kézzel kiengedni, vagy várni, amíg a nyomás magától lecsökken a főzőedény lehűlésével.

Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Mérőpohár, Receptfüzet,
Merőkanál, Gőzölő tálca/kosár

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Termékjellemzők: Digitális kijelző, Előre
beállított főzési funkció, Időszabályzós

Melegen tartás funkció: 12 óra

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok

Edény kapacitása: 6 L

Vezeték hossz: 1,2 m

Frekvencia: 50 Hz

Feszültség: 220–240 V

Energiaellátás: 910–1090 W

Kialakítás

Szín: Füstös gyöngyház

Kidolgozás

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél

