

Philips Daily Collection
Aparat pentru sandvișuri

820 W
Plită pentru panini

HD2395/00



Panini gustoase preparate ușor

Cu sistem de blocare ușoară și depozitare verticală

Sandvișuri și gustări perfect rumenite în orice moment datorită acestui aparat de preparat sandvișuri cu temperatură înaltă și putere ridicată și plite pentru panini versatile. Se folosește cel mai ușor cu sistemul de blocare ușoară și este cel mai ușor de depozitat cu opțiunea de depozitare compactă pe verticală.

Sandviș perfect rumenit

- Plăci pentru panini versatile pentru o varietate de sandvișuri și gustări
- Temperatură înaltă pentru un sandviș perfect prăjit
- Putere ridicată pentru încălzirea rapidă

În cel mai ușor mod

- Sistem ușor de blocare prin spăsare
- Led Încălzire și Gata pentru preparare
- Înelișul special neaderent face curățarea mai ușoară
- Depozitare verticală, compactă
- Opțiune de înfășurare a cablului

Cu protecție maximă

- Mâner cu izolație termică
- Comutator Pornit/Oprit, pentru siguranță suplimentară
- Piciorușele de cauciuc asigură aderența într-un singur loc



PHILIPS

Aparat pentru sandvișuri
820 W Plită pentru panini

Repere


Plită pentru panini

Plăci pentru panini versatile pentru a pregăti toate tipurile de sandvișuri și gustări.

Temperatură înaltă

Temperatura înaltă prăjește uniform, pentru a obține sandvișuri gustoase și crocante.

Sistem de blocare rapidă



Nu trebuie decât să împingi în jos pentru a închide și bloca în siguranță aparatul de sandvișuri.

Indicator luminos de încălzire și „gata de utilizare”

Indică în mod clar stările de încălzire și gata de preparare.

Înveliș special neaderent



Învelișul special neaderent face curățarea mai ușoară

Depozitare verticală



Depozitare compactă, cu economie de spațiu.

Sistem stocare cablu

Suport de depozitare a cablului pentru păstrarea ordonată a acestuia.

Mâner cu izolație termică

Mânerul rămâne rece pentru utilizarea în siguranță în timpul prăjirii.

Comutare Pornit/Oprit

Pentru siguranță maximă.

Piciorușe de cauciuc

Asigură aderența produsului într-un singur loc în timpul utilizării.

820 W

Putere ridicată pentru încălzirea rapidă a aparatului pentru sandvișuri.

HD2395/00

Specificații

Specificații de design

- Dimensiuni (L x A x Î): 226 x 120 x 25 mm
- Culori: Alb/Bej

Specificații generale

- Sistem anti-alunecare
- Mâner rece la atingere
- Plăci acoperite fără lipire
- Comutator pornit/oprit (pentru Europa)

Specificații tehnice

- Alimentare: 820 W
- Tensiune: 220-240 V
- Lungime cablu: 0,8 m



Data apariției 2015-03-18

Versiune: 5.0.1

EAN: 08 71010 36899 97

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com