

# PHILIPS

## Тостер

### Daily Collection

8 режимов поджаривания

Компактный дизайн



HD2515/00



## Хрустящие золотистые тосты каждый день

8 режимов поджаривания, съемный поддон для крошек

Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Съемный поддон для крошек позволяет легко очищать тостер.

### Равномерное подрумянивание тостов

- Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу
- 2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

### Легко использовать


- Режимы разогрева и разморозки
- Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения
- Съемный поддон для крошек для простой очистки
- Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

### Безопасность и чистота

- Автоотключение для защиты

# Особенности

## 8 режимов поджаривания



Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

## 2 больших регулируемых отделения



Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

## Режимы разогрева и разморозки



Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

## Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения



При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

## Съемный поддон для крошек



Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

## Функция подъема



Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

## Автоотключение для защиты



Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

# Характеристики

## Страна изготовления

Сделано в: Китае

## Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Материал основного корпуса: Пластик

## Общие характеристики

Количество режимов обжаривания: 8

Функции устройства: Регулирование степени обжаривания, Автоматическое отключение, Кнопка

отмены, Термоизолированный корпус, Функция разморозки, Функция подъема, Отделение для хранения шнура

## Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

## Забота об окружающей среде

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

## Технические характеристики

Частота: 50–60 Гц

Мощность: 830 Вт

напряжение: 220–240 В

## Вес и габариты

Размеры упаковки (Д x Ш x В):

214x304x184 миллиметра

Размеры изделия (ДxШxВ):

188x275x156 миллиметра

Вес, включая упаковку:

1,512 кг

Вес изделия: 1,120 кг

