

PHILIPS

Тостер

Daily Collection

8 настроек

Подставка для подогрева булочек

Компактный дизайн



HD2581/00



Хрустящие золотистые тосты каждый день

8 настроек и встроенная подставка для подогрева булочек

Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогреть пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

Равномерное подрумянивание тостов

- Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу
- 2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера
- Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

Легко использовать


- Режимы разогрева и разморозки
- Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов
- Съемный поддон для крошек для простой очистки
- Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики
- Автоотключение для защиты



asimpleswitch.com

Особенности

8 режимов поджаривания



Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

2 больших регулируемых отделения



Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

Встроенная подставка для булочек



Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

Режимы разогрева и разморозки



Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

Остановка в любой момент



Вы можете в любое время завершить процесс, нажав кнопку отмены.

Съемный поддон для крошек



Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

Функция подъема



Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

Автоотключение для защиты



Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Китае

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Материал основного корпуса: Пластик

Общие характеристики

Количество режимов обжаривания: 8

Функции устройства: Регулирование степени обжаривания, Автоматическое отключение, Кнопка

отмены, Термоизолированный корпус, Функция разморозки, Функция подъема, Отделение для хранения шнура

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Технические характеристики

Частота: 50–60 Гц

Мощность: 760–900 Вт

напряжение: 220–240 В

Характеристики дизайна

Размеры изделия (Д x Ш x В): 18,8 x 27,5 x 15,6 см

