

PHILIPS

Toaster

Daily Collection

8 Einstellungen

Integrierter Brötchenaufsatz

Kompaktes Design



HD2581/04



Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag

Mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz

Dieser kompakte Toaster verfügt über 8 Einstellungsstufen und zwei große, verstellbare Schlitze für gleichmäßige Toastergebnisse unabhängig von der verwendeten Brotsorte. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz wärmen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsbrötchen und -gebäckstücke auf.

Einfache Bedienung

- Aufwärmen und Auftauen in einem Schritt
- Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden
- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen
- Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke
- Extraschutz mit Auto-Abschaltung

Gleichmäßige Toastergebnisse

- 8 Bräunungsstufen für individuelle Vorlieben
- 2 große, verstellbare Schlitze für unterschiedliche Brotgrößen
- Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen oder Gebäck


Besonderheiten

2 große, verstellbare Schlitz



2 große, verstellbare Schlitz für unterschiedliche Brotgrößen. Das Brot bleibt dank der Zentrierfunktion in der Mitte und stellt so ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis auf beiden Seiten sicher.

8 Bräunungsstufen



Mit den 8 Stufen können Sie verschiedene Brotarten toasten, ohne die Gefahr, dass diese verbrennen. Stellen Sie die Bräunungsstufe je nach Vorliebe ein und bereiten Sie so Ihren Toast genau so zu, wie Sie ihn möchten.

Jederzeit stoppen



Stoppen Sie zu jeder beliebigen Zeit durch Drücken der Stopptaste.

Extraschutz mit Auto-Abschaltung



Der Extraschutz mit Auto-Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.

Liftfunktion



Liftfunktion zum einfachen Herausnehmen kleiner Brotstücke.

Integrierter Brötchenaufsatz



Integrierter Brötchenaufsatz zum einfachen Aufbacken Ihrer Lieblingsbrötchen oder Ihres Lieblingsgebäcks

Aufwärmen und Auftauen in einem Schritt



Die Aufwärmfunktion wärmt Toast in Sekundenschnelle auf, und die Auftaufunktion ermöglicht es, gefrorenes Brot in nur einem Durchgang zu toasten.

Herausnehmbare Krümelschublade



Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Daten

Ursprungsland

Hergestellt in: China

Design und Materialausführung

Farbe(n): Weiß

Gehäusematerial: Kunststoff

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Bräunungsstufen: 8

Produktmerkmale: Verstellbare

Bräunungsstufen, Automatische Abschaltung,

Stopp-Taste, Wärmeisolierte Außenfläche, Auftaufunktion, Liftfunktion, Integrierte Kabelaufwicklung

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Technische Daten

Frequenz: 50 bis 60 Hz

Leistung: 760 bis 900 W

Spannung: 220 bis 240 V

Designspezifikationen

Produktabmessungen (L x B x H): 18,8 x 27,5 x 15,6 cm

