



## Toaster

- 8 Einstellungen
- Integrierter Brötchenaufsatz
- Kompaktes Design

HD2581/04

# Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag

Mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz

Dieser kompakte Toaster verfügt über 8 Einstellungsstufen und zwei große, verstellbare Schlitze für gleichmäßige Toastergebnisse unabhängig von der verwendeten Brotsorte. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz wärmen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsbrötchen und -gebäckstücke auf.

## Produktübersicht

### Einfache Bedienung

- Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden
- Extraschutz mit Auto-Abschaltung
- Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke
- Aufwärmen und Auftauen in einem Schritt
- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen

### Gleichmäßige Toastergebnisse

- 2 große, verstellbare Schlitze für unterschiedliche Brotgrößen
- 8 Bräunungsstufen für individuelle Vorlieben
- Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen oder Gebäck

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### 2 große, verstellbare Schlitz



2 große, verstellbare Schlitz für unterschiedliche Brotgrößen. Das Brot bleibt dank der Zentrierfunktion in der Mitte und stellt so ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis auf beiden Seiten sicher.

### 8 Bräunungsstufen



Mit den 8 Stufen können Sie verschiedene Brotarten toasten, ohne die Gefahr, dass diese verbrennen. Stellen Sie die Bräunungsstufe je nach Vorliebe ein und bereiten Sie so Ihren Toast genau so zu, wie Sie ihn möchten.

### Jederzeit stoppen



Stoppen Sie zu jeder beliebigen Zeit durch Drücken der Stopptaste.

### Extraschutz mit Auto-Abschaltung



Der Extraschutz mit Auto-Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.

### Liftfunktion



Liftfunktion zum einfachen Herausnehmen kleiner Brotstücke.

### Integrierter Brötchenaufsatz



Integrierter Brötchenaufsatz zum einfachen Aufbacken Ihrer Lieblingsbrötchen oder Ihres Lieblingsgebäcks

### Aufwärmen und Auftauen in einem Schritt



Die Aufwärmfunktion wärmt Toast in Sekundenschnelle auf, und die Auftaufunktion ermöglicht es, gefrorenes Brot in nur einem Durchgang zu toasten.

### Herausnehmbare Krümelschublade



Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

## Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

### Ursprungsland

Hergestellt in China

### Design und Materialausführung

Farbe(n) Weiß  
Gehäusematerial Kunststoff

### Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Bräunungsstufen 8  
Produktmerkmale Verstellbare Bräunungsstufen  
Automatische Abschaltung  
Stopp-Taste  
Wärmeisolierte Außenfläche  
Auftaufunktion

Liftfunktion  
Integrierte Kabelaufwicklung

### Service

2 Jahre weltweite Garantie Ja

### Nachhaltigkeit

Bedienungsanleitung 100 % recyceltes Papier

### Technische Daten

Frequenz 50 bis 60 Hz  
Leistung 760 bis 900 W  
Spannung 220 bis 240 V

## Daily Collection

### Designspezifikationen

Produktabmessungen  
(L x B x H) 18,8 x 27,5 x 15,6 cm

### Verpackungsmaße

Höhe 21.40 cm  
Breite 30.40 cm  
Tiefe 18.40 cm  
Nettogewicht 1.08 kg  
Bruttogewicht 1.47 kg  
EAN 08710103815501  
Anzahl der enthaltenen Produkte 1

Ursprungsland CN  
Harmonisierter Systemcode 851672

### Außenkarton

Länge 56.70 cm  
Breite 31.90 cm  
Höhe 45.30 cm  
Bruttogewicht 9.71 kg  
EAN 18710103815508  
Anzahl der Verbraucherverpackungen 6



Ausstellungsdatum  
2018, März 15

Version: 3.0.1  
EAN: 08710103815501

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)