

# PHILIPS

## Brødrister

### Daily Collection

Åtte innstillinger

Integrert varmeristiv

Kompakt design



HD2581/90



## Gyllenbrunt ristet brød hver dag

### Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller

Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og rundstykker.

#### Jevne resultater

- Åtte bruningsinnstillinger for forskjellige smaker
- To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser
- Innebygd bollestativ for oppvarming av rundstykker, kaker eller boller

#### Lett å bruke


- Oppvarming og tining på samme tid
- Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst
- Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring
- Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt
- Med ekstra automatisk avslåing



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Høydepunkter

## Åtte bruningsinnstillinger



Åtte innstillinger gjør det mulig å riste forskjellige typer brød, uten at du risikerer å brenne det. Juster bruningsinnstillingen etter din smak, og rist brødet på ønsket måte.

## To store variable slisser



To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser. Brødet holdes i midten for å gi deg jevne bruningsresultater på begge sider, takket være den selvjusterende funksjonen.

## Innebygd bollestativ



Innebygd bollestativ som du enkelt kan varme opp boller, kaker og rundstykker med.

## Oppvarming og tining på samme tid



Gjenoppvarmingsfunksjonen varmer opp ristet brød på få sekunder, og opptiningsfunksjonen rister frosne brød i én omgang.

## Stopp når som helst



Stopp når som helst ved å trykke på stoppknappen.

## Avtakbart smulebrett



Enkel å rengjøre takket være det avtakbare smulebrettet.

## Høy løftefunksjon



Høy løftefunksjon for å enkelt fjerne små brødiskiver.

## Med ekstra automatisk avslåing



Ekstra beskyttelse med automatisk avslåing beskytter produktet mot kortslutning.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

## Design og utseende

Farge(r): Svart

Materiale i hoveddelen: Plast

## Generelle spesifikasjoner

Antall bruningsnivåer: 8

Produktfunksjoner: Justerbar bruning, Automatisk avslåing, Kanselleringsknapp, Kald vegg på yttersiden, Tinefunksjon, Høy løtfeunksjon, Integrert ledningsoppbevaring

## Service

To års verdensomspennende garanti

## Bærekraft

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

## Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 760–900 W

Spenning: 220–240 V

## Designmessige spesifikasjoner

Produktmål (L x B x H): 18,8 x 27,5 x 15,6 cm

