



Brødrister

- Åtte innstillinger
- Integreert varmerstativ
- Kompakt design

HD2581/90

Gyllenbrunt ristet brød hver dag

Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller

Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og rundstykker.

Fordeler

Jevne resultater

- Åtte bruningsinnstillinger for forskjellige smaker
- To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser
- Innebygd bollestativ for oppvarming av rundstykker, kaker eller boller


Lett å bruke

- Oppvarming og tining på samme tid
- Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst
- Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring
- Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt
- Med ekstra automatisk avslåing

PHILIPS

Funksjoner

Åtte bruningsinnstillinger



Åtte innstillinger gjør det mulig å riste forskjellige typer brød, uten at du risikerer å brenne det. Juster bruningsinnstillingen etter din smak, og rist brødet på ønsket måte.

To store variable slisser



To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser. Brødet holdes i midten for å gi deg jevne bruningsresultater på begge sider, takket være den selvsentrerende funksjonen.

Innebygd bollestativ



Innebygd bollestativ som du enkelt kan varme opp boller, kaker og rundstykker med.

Oppvarming og tining på samme tid



Gjenoppvarmingsfunksjonen varmer opp ristet brød på få sekunder, og oppvarmingsfunksjonen rister frosne brød i én omgang.

Stopp når som helst



Stopp når som helst ved å trykke på stoppknappen.

Avtakbart smulebrett



Enkel å rengjøre takket være det avtakbare smulebrettet.

Høy løftefunksjon



Høy løftefunksjon for å enkelt fjerne små brødsiver.

Med ekstra automatisk avslåing



Ekstra beskyttelse med automatisk avslåing beskytter produktet mot kortslutning.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Design og utseende

Farge(r) Svart
Materiale i hoveddelen Plast

Generelle spesifikasjoner

Antall bruningsnivåer 8
Produktfunksjoner Justerbar bruning
Automatisk avslåing
Kanselleringsknapp

Kald vegg på yttersiden
Tinefunksjon
Høy løftefunksjon
Integrert ledningsoppbevaring

Service

To års verdensomspennende garanti Ja

Bærekraft

Brukerhåndbok 100 % resirkulert papir

Daily Collection

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens	50–60 Hz
Drift	760–900 W
Spennning	220–240 V

Designmessige spesifikasjoner

Produktmål (L x B x H)	18,8 x 27,5 x 15,6 cm
---------------------------	-----------------------

Mål, emballasje

Høyde	21,40 cm
Bredde	30,40 cm
Dybde	18,40 cm
Nettovekt	1,08 kg
Bruttovekt	1,47 kg

EAN	08710103800378
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert system- kode	851672

Ytre eske

Lengde	56,70 cm
Bredde	31,90 cm
Høyde	45,30 cm
Bruttovekt	9,71 kg
EAN	18710103800375
Antall emballasjer	6



data kan endres
2018, Mars 14

Version: 4.2.1
EAN: 08710103800378

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com