

PHILIPS

烤麵包機

Daily Collection

8 種設定

內建烤麵包升降架

輕巧設計

防塵蓋



HD2582/92



每天享用金黃酥脆的烤土司

共有 8 種設計，內建烤麵包升降架

這款外型輕巧的烤麵包機提供 8 種設計和 2 個可調式大型麵包槽，不論是哪一種麵包，您都能輕鬆烤出均勻一致的成品。另外，內建的烤麵包升降架可讓您輕鬆溫熱您愛吃的小餐包、糕餅和麵包捲。

均勻的烘烤成品

- 8 種烘烤設定，滿足個人喜好
- 2 個可調式大型麵包槽，可容納各種大小的麵包
- 內建的烤麵包升降架，適合加熱麵包捲、糕餅或小餐包

簡單易用


- 一次完成再加熱、解凍
- 取消按鈕可在任何時刻停止烤麵包
- 抽取式集屑盤方便清理
- 上提升降架可安全取出小片吐司
- 額外自動斷電防護



asimpleswitch.com


焦點

8 種烘烤設定



8 種設定讓您烘烤不同種類的麵包，不用擔心麵包烤焦。依喜好調整烘烤設定，輕鬆烘烤想要的美味。

2 個可調式大型麵包槽



2 個可調式大型麵包槽，可容納各種大小的麵包。置中烘烤功能可將麵包置於中央，讓兩面烤得均勻適中。

內建的烤麵包升降架



內建的烤麵包升降架讓您輕鬆加熱最愛的小餐包、糕餅和麵包捲。

一次完成再加熱、解凍



再加熱功能可在幾秒內溫熱吐司，而解凍功能可一次完成冷凍麵包解凍及烘烤的程序。

隨時停止



只要按下停止按鈕，即可隨時停止烘烤。

抽取式集屑盤



抽取式集屑盤讓清潔更加便利。

上提升降架功能



上提升降架功能方便輕鬆取出小片麵包。

額外自動斷電防護



額外自動斷電防護可防止產品短路。



asimpleswitch.com

飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域(能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能)做到了環保相關的重大改良。

規格

配件

內附: 防塵蓋

產地

製造於: 中國

設計與外型

顏色: 黑色

主體材質: 塑膠

一般規格

烘烤選項段數: 8

產品功能: 可調式烘烤, 自動斷電, 取消按鈕, 隔熱外殼, 解凍功能, 上提升降架功能, 內建電線收納

客戶服務

兩年全球保固: 是

永續性

使用手冊: 100% 再生紙

技術規格

頻率: 50-60 Hz

功率: 760-900 W

電壓: 110 V

重量和尺寸

包裝尺寸 (長x寬x高): 304x184x214 mm

