

PHILIPS

Toaster

Daily Collection

2 Toastkammern

Kompakt

Schwarz/Silber, gebürstetes
Metall



HD2586/20



Perfekter Toast, einfach zubereitet

Toaster mit großen Toastkammern in kompaktem Metalldesign

Dieser kompakte Philips Toaster aus Metall liefert Ihnen jederzeit knusprigen Toast. Er verfügt über zwei große Toastkammern, über Kammern mit variabler Breite zum gleichmäßigen Toasten sowie über eine variable Bräunungssteuerung. Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen.

Toast, wie Sie ihn am liebsten mögen

- Toastkammern mit variabler Breite + Zentrierfunktion für gleichmäßiges Toasten
- Sieben einstellbare Röstgrade
- Kompakter Toaster spart wertvollen Platz in Ihrer Küche

Einfache Handhabung

- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen
- Kabelaufwicklung für einfache Aufbewahrung

Maximale Sicherheit

- Automatisches Abschalten bei eingeklemmter Brotscheibe
- Zum gefahrlosen Anfassen der Toasteraußenfläche
- Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke
- Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden

Besonderheiten

Wärmeisolierte Außenfläche



Zum gefahrlosen Anfassen der Toasteraußenfläche.

Stopp-Taste



Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden

Herausnehmbare Krümelschublade



Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Der Toaster schaltet sich bei eingeklemmten Brotscheiben automatisch aus.

Liftfunktion



Dank dieser Funktion können Sie kleinere Brotsstücke weiter nach oben heben, damit sie sicher herausgenommen werden können.

Breite Toastkammern, Zentrierfunktion

Der Philips Toaster mit Zentrierfunktion sorgt dafür, dass sowohl dünne als auch dicke Brotscheiben eingelegt werden können und für ein gleichmäßiges Toasten in der Mitte bleiben.

Sieben einstellbare Röstgrade



Der Philips Avance Collection-Toaster bietet sieben einstellbare Röstgrade.

Kompaktes Design

Kompakter Toaster spart wertvollen Platz in Ihrer Küche

Kabelaufwicklung



Kabelaufwicklung für einfache Aufbewahrung

Daten

Designspezifikationen

Materialien: Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Verchromte Oberseite
Farbe(n): Silbermetallic, schwarz

Allgemeine Spezifikationen

Kabelaufwicklung
Anti-Rutsch-FüÙe

Technische Daten

Leistung: 870-950 W
KammermaÙe (L x B x H): 130 x 32 x 120 mm
Kabellänge: 0,8 m
Spannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz

