



Toaster

- 2 Toastkammern
- Kompakt
- Schwarz/Silber, gebürstetes Metall

HD2586/20

Perfekter Toast, einfach zubereitet

Toaster mit großen Toastkammern in kompaktem Metalldesign

Dieser kompakte Philips Toaster aus Metall liefert Ihnen jederzeit knusprigen Toast. Er verfügt über zwei große Toastkammern, über Kammern mit variabler Breite zum gleichmäßigen Toasten sowie über eine variable Bräunungssteuerung. Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen.

Produktübersicht

Toast, wie Sie ihn am liebsten mögen

- Toastkammern mit variabler Breite + Zentrierfunktion für gleichmäßiges Toasten
- Sieben einstellbare Röstgrade
- Kompakter Toaster spart wertvollen Platz in Ihrer Küche

Einfache Handhabung

- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen
- Kabelaufwicklung für einfache Aufbewahrung

Maximale Sicherheit

- Zum gefahrlosen Anfassen der Toasteraußenfläche
- Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden
- Automatisches Abschalten bei eingeklemmter Brotscheibe
- Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke

PHILIPS

Besonderheiten

Wärmeisolierte Außenfläche



Zum gefahrlosen Anfassen der Toasteraußenfläche.

Stopp-Taste



Herausnehmbare Krümelschublade



Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Automatische Sicherheitsabschaltung



Der Toaster schaltet sich bei eingeklemmten Brotscheiben automatisch aus.

Liftfunktion



Dank dieser Funktion können Sie kleinere Brotstücke weiter nach oben heben, damit sie sicher herausgenommen werden können.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Designspezifikationen

Materialien	Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl Verchromte Oberseite
Farbe(n)	Silbermetallic, schwarz

Allgemeine Spezifikationen

Kabelaufwicklung	Ja
Anti-Rutsch-Füße	Ja

Breite Toastkammern, Zentrierfunktion



Der Philips Toaster mit Zentrierfunktion sorgt dafür, dass sowohl dünne als auch dicke Brotscheiben eingelegt werden können und für ein gleichmäßiges Toasten in der Mitte bleiben.

Sieben einstellbare Röstgrade



Der Philips Avance Collection-Toaster bietet sieben einstellbare Röstgrade.

Kompaktes Design

Kompakter Toaster spart wertvollen Platz in Ihrer Küche

Kabelaufwicklung



Kabelaufwicklung für einfache Aufbewahrung



Ausstellungsdatum
2018, April 29

Version: 11.1.1
EAN:

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com