

PHILIPS

Broodrooster

Daily Collection

Lange sleuf

Ingebouwde broodjeswarmer

Plastic

Wit



HD2590/00



Elke dag goudbruin geroosterd brood

Met 8 bruiningstanden en geïntegreerde broodjeswarmer

Broodrooster met lange sleuf en 8 instellingen voor een gelijkmatig, goudbruin resultaat, ongeacht wat u roostert of hoe u uw brood graag eet. De ingebouwde opzethouder voor broodjes biedt plaats aan diverse soorten deegwaren en zelfs croissants.

Veelzijdig, precies en gelijkmatig roosteren

- Lange sleuf is geschikt voor verschillende broodsoorten
- 8 bruininginstellingen voor individuele voorkeuren
- Ontdooimodus

Eenvoudig te bedienen

- Ingebouwde opzethouder voor broodjes, croissants en nog veel meer
- Lifthendel voor veilig uitnemen van kleinere etenswaren
- Uitneembare kruimellade voor eenvoudig schoonmaken
- Opwarmmodus

Maximale veiligheid


- Koelblijvende behuizing isoleert tegen brandwonden
- Annuleerknop voor direct uitschakelen
- Automatische uitschakeling beschermt in geval van vastzittend brood



asimpleswitch.com

Kenmerken

Ontwerp met lange sleuf



In één lange sleuf past vrijwel elk type brood dat u wenst.

8 bruiningsinstellingen



Stel de roostertijd in voor elk type brood, zoals u het wilt.

Ontdooimodus



In de ontdooimodus roostert u moeiteloos bevroren brood in één keer met één druk op de knop.

Ingebouwde opzethouder voor broodjes



Een ingebouwde broodjeswarmer verwarmt broodjes, croissants en nog veel meer.

Lifthendel



Een lifthendel geeft kleine etenswaren een extra zet voor veilig en eenvoudig uitnemen.

Uitneembare kruimellade



Eenvoudig schoon te maken en te houden dankzij de uitneembare kruimellade.

Opwarmmodus



In de opwarmmodus warmt u eerder geroosterd brood in een paar seconden met één druk op de knop op.

Koelblijvende behuizing



Geïsoleerd ontwerp betekent dat de buitenkant altijd koel blijft en veilig kan worden aangeraakt.

Annuleerknop voor direct uitschakelen



De annuleerknop stopt het roosteren op elk gewenst moment voor een veilige en nauwkeurige bediening.

Beveiliging met automatische uitschakeling



Automatische uitschakeling in geval van vastzittend brood beschermt tegen kortsluiting.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Wit

Materiaal hoofdunit: Plastic

Algemene specificaties

Aantal bruiningsniveaus: 8,0

Productkenmerken: Instelbare bruiningsniveaus, Automatische uitschakeling,

Annuleerknop, Coolwall-behuizing, Opbergvak voor snoer, Ontdooifunctie, Uittilfunctie, Antislipvoetjes

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Snoerlengte: 0,85 m

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 870-1030 W

Voltage: 220 - 240 volt

