



Broodrooster

- Lange sleuf
- Ingebouwde broodjeswarmer
- Plastic
- Wit

HD2590/00

Elke dag goudbruin geroosterd brood

Met 8 bruiningsstanden en geïntegreerde broodjeswarmer

Broodrooster met lange sleuf en 8 instellingen voor een gelijkmatig, goudbruin resultaat, ongeacht wat u roostert of hoe u uw brood graag eet. De ingebouwde opzethouder voor broodjes biedt plaats aan diverse soorten deegwaren en zelfs croissants.

Voordelen

Veelzijdig, precies en gelijkmatig roosteren

- Lange sleuf is geschikt voor verschillende broodsoorten
- 8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren
- Ontdooimodus

Eenvoudig te bedienen

- Ingebouwde opzethouder voor broodjes, croissants en nog veel meer
- Lifthendel voor veilig uitnemen van kleinere etenswaren

- Uitneembare kruimellade voor eenvoudig schoonmaken
- Opwarmmodus

Maximale veiligheid

- Koelblijvende behuizing isoleert tegen brandwonden
- Annuleerknop voor direct uitschakelen
- Automatische uitschakeling beschermt in geval van vastzittend brood

PHILIPS

Kenmerken

Ontwerp met lange sleuf



In één lange sleuf past vrijwel elk type brood dat u wenst.

8 bruiningsinstellingen



Stel de roostertijd in voor elk type brood, zoals u het wilt.

Ontdooimodus



In de ontdooimodus roostert u moeiteloos bevroren brood in één keer met één druk op de knop.

Ingebouwde opzethouder voor broodjes



Een ingebouwde broodjeswarmer verwarmt broodjes, croissants en nog veel meer.

Lifthendel



Een lifthendel geeft kleine etenswaren een extra zet voor veilig en eenvoudig uitnemen.

Uitneembare kruimellade



Eenvoudig schoon te maken en te houden dankzij de uitneembare kruimellade.

Opwarmmodus



In de opwarmmodus warmt u eerder geroosterd brood in een paar seconden met één druk op de knop op.

Koelblijvende behuizing



Geïsoleerd ontwerp betekent dat de buitenkant altijd koel blijft en veilig kan worden aangeraakt.

Annuleerknop voor direct uitschakelen



De annuleerknop stopt het roosteren op elk gewenst moment voor een veilige en nauwkeurige bediening.

Beveiliging met automatische uitschakeling



Automatische uitschakeling in geval van vastzittend brood beschermt tegen kortsluiting.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Ontwerp en afwerking

Kleur(en) Wit
Materiaal hoofdelement Plastic

Daily Collection

Algemene specificaties

Aantal bruiningsniveaus	8,0
Productkenmerken	Instelbare bruiningsniveaus Automatische uitschakeling Annuleerknop Coolwall-behuizing Opbergvak voor snoer Ontdooifunctie Uittilfunctie Antislipvoetjes

Service

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Duurzaamheid

Omhulsel	> 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

Technische specificaties

Snoerlengte	0,85 m
Frequentie	50-60 Hz
Vermogen	870-1030 W

Voltage	220 - 240 volt
---------	----------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	21,60 cm
Breedte	44,00 cm
Diepte	15,50 cm
Nettogewicht	1,42 kg
Brutogewicht	1,91 kg
EAN	08710103821014
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851672

Omdoos

Lengte	45,50 cm
Breedte	32,30 cm
Hoogte	67,20 cm
Brutogewicht	12,38 kg
EAN	18710103821011
Aantal consumentenverpakkingen	6



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, oktober 28

Versie: 3.1.1
EAN: 08710103821014

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com