

# PHILIPS

## Tostadora

### Daily Collection

Ranura larga

Función para panecillos integrada

Plástico

Negro



HD2590/90



## Tostado crujiente todos los días

Con 8 ajustes de tostado y calentado de panecillos

Tostador con ranura larga con ocho ajustes para obtener resultados uniformes y dorados, independientemente de lo que tuestes o cómo lo desees. La rejilla calentabollos integrada se adapta a cualquier cosa, desde bollos hasta croissants.

#### Versatilidad y tostado preciso y uniforme

- La ranura larga admite diferentes tipos de pan
- 8 ajustes de tostado para todos los gustos
- Modo para descongelar

#### Fácil de utilizar

- Rejilla calentabollos integrada para tortas, croissants y mucho más
- Palanca con elevación alta para retirar fácilmente productos más pequeños
- Bandeja recogemigas desmontable para una limpieza fácil
- Modo para recalentar

#### Con la máxima seguridad


- El exterior frío al tacto protege de las quemaduras
- Botón de cancelación para apagarla al instante
- La desconexión automática protege en caso de que el pan se atasque



asimpleswitch.com

# Destacados

## Diseño de ranura larga



Una única ranura larga se adapta a cualquier tipo de pan que elijas.

## 8 ajustes de tostado



Ajusta el tiempo de tostado para cualquier pan y cómo te guste.

## Modo para descongelar



El modo para descongelar permite tostar sin esfuerzo pan congelado de una vez con solo tocar un botón.

## Rejilla calentabollos integrada



Un calentabollos integrado permite calentar tortas, bollos, croissants y mucho más.

## Palanca con elevación alta



Una palanca con elevación alta sube un poco más los productos pequeños para poder extraerlos fácilmente y con seguridad.

## Bandeja recogemigas desmontable



Se puede mantener limpia con facilidad gracias a su bandeja recogemigas desmontable.

## Modo para recalentar



El modo para recalentar calienta pan tostado previamente en segundos con solo tocar un botón.

## Exterior frío al tacto



El diseño con aislamiento hace que las paredes exteriores se mantengan siempre frías y seguras al tacto.

## Botón de cancelación para apagarla al instante



El botón de cancelación detiene el tostado en cualquier momento para ofrecer un funcionamiento seguro y preciso.

## Protección con desconexión automática



La desconexión automática en caso de que el pan se atasque protege contra cortocircuitos.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

# Especificaciones

## **País de origen**

Fabricado en: China

## **Diseño y acabado**

Color(es): Negro

Material del cuerpo del aparato: Plástico

## **Especificaciones generales**

Número de niveles de tostado: 8

Características del producto: Tostado ajustable, Desconexión automática, Botón de

cancelar, Exterior de pared fría, Recogecable, Función para descongelar, Función de extraelevación, Patas antideslizantes

## **Servicio**

2 años de garantía mundial

## **Desarrollo sostenible**

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

## **Especificaciones técnicas**

Longitud del cable: 0,85 m

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Potencia: 870-1030 W

Voltaje: 220 - 240 V

