

PHILIPS

Tostador

2 ranuras metálicas

2 funciones

Metal cepillado

Ranura amplia



HD2628/26



Disfrute de excelentes tostadas

Tostador para disfrutar de un pan tostado en todo momento

El tostador Philips con ranuras de ancho variable para el pan proporciona el tostado ideal. Un dorado uniforme, en tostadas gruesas o finas. Posee funciones de descongelación y recalentamiento para mayor comodidad. Es muy seguro gracias a la función de extraelevación, al botón de cancelación y al exterior que se mantiene siempre frío.

Las tostadas como más le gustan

- Control de tostado ajustable
- Ranuras autocentradas regulables para tostadas bien doradas

Fácil de usar

- Descongele o caliente el pan recién tostado en un abrir y cerrar de ojos
- Bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza

Máxima seguridad

- Apagado de seguridad automático si el pan se atora
- Mecanismo de elevación para sacar los trozos más pequeños sin quemarse
- El botón de cancelación permite interrumpir el tostado en cualquier momento

Especificaciones

Especificaciones generales

Funciones preestablecidas: 7

Características del producto: Apagado automático, Almacenamiento del cable, Soporte antideslizante

Especificaciones técnicas

Energía: 950 W W

Voltaje: 220-240 V V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,85 m

Diseño y acabado

Colores: Metal pulido negro

Especificaciones de diseño

Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 19.1 x 27.1 x 16.2 cm

