

PHILIPS

Broodrooster

Metaal, 2 sleuven

2 functies

Geborsteld metaal rood

Brede sleuf



HD2628/41



Genieten van heerlijk geroosterd brood

Dik of dun, het wordt altijd goudbruin

Broodrooster met sleuven van variabele breedte voor perfect geroosterd brood: gelijkmatig goudbruin, ongeacht de dikte. Handige ontdooi- en opwarmfunctie en veilig in gebruik dankzij de lifffunctie, annuleerknop en coolwall-behuizing.

Zoals u het lekker vindt

- Instelbare bruiningsknop
- Zelfcenterende sleuven van variabele breedte voor gelijkmatig roosteren

Eenvoudig te realiseren

- Ontdooi uw brood en warm zojuist geroosterd brood tegelijkertijd op
- Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken

Maximale veiligheid

- Automatische afslag als brood vastraakt
- Lifffunctie om kleinere sneetjes veilig te verwijderen
- Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen

Kenmerken

Instelbare bruiningsknop

Pas de temperatuur aan uw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals u het lekker vindt.

Automatische uit-functie

Het broodrooster slaat automatisch af als er brood vast komt te zitten.

Annuleerknop

Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen.

Knoppen voor ontdooien en opwarmen

Met de knop voor ontdooien op uw broodrooster kunt u in één keer ontdooien en roosteren, en met de knop voor opwarmen warmt u koud brood op of bruint u zojuist geroosterd brood nog verder.

Liftfunctie

Met deze functie kunt u kleinere sneetjes brood nog verder omhoog tillen om deze veilig te verwijderen.

Uitneembare kruimellade

Eenvoudig schoon te maken dankzij de uitneembare kruimellade.

Brede, zelfcenterende sleuven

Dankzij de zelfcenterende sleuven van het Philips-broodrooster kunt u ervoor zorgen dat dikke en dunne sneetjes altijd in het midden worden geplaatst voor gelijkmatig geroosterd brood.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Zwart, metaal en rood

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden: 7

Productkenmerken: Automatische uitschakeling, Opbergvak voor snoer, Antislipvoetjes

Technische specificaties

Snoerlengte: 0,85 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 950 W

Voltage: 220 - 240 volt

Ontwerpspecificaties

Productafmetingen (l x b x h): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm

