



Broodrooster

- Metaal, 2 sleuven
- 2 functies
- Geborsteld metaal rood
- Brede sleuf

HD2628/41

Genieten van heerlijk geroosterd brood

Dik of dun, het wordt altijd goudbruin

Broodrooster met sleuven van variabele breedte voor perfect geroosterd brood: gelijkmatig goudbruin, ongeacht de dikte. Handige ontdooi- en opwarmfunctie en veilig in gebruik dankzij de liftfunctie, annuleerknop en coolwall-behuizing.

Voordelen

Zoals u het lekker vindt

- Instelbare bruiningsknop
- Zelfcentrerende sleuven van variabele breedte voor gelijkmatig roosteren

Eenvoudig te realiseren

- Ontdooi uw brood en warm zojuist geroosterd brood tegelijkertijd op
- Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken

Maximale veiligheid

- Automatische afslag als brood vastraakt
- Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen
- De buitenkant van het broodrooster blijft koel en kan veilig worden aangeraakt
- Liftfunctie om kleinere sneetjes veilig te verwijderen

PHILIPS

Kenmerken

Instelbare bruiningsknop



Pas de temperatuur aan uw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals u het lekker vindt.

Automatische uit-functie



Het broodrooster slaat automatisch af als er brood vast komt te zitten.

Annuleerknop



Coolwall-behuizing



De buitenkant van het Philips-broodrooster blijft koel en kan veilig worden aangeraakt.

Knoppen voor ontdooien en opwarmen



Met de knop voor ontdooien op uw broodrooster kunt u in één keer ontdooien en roosteren, en met de knop voor opwarmen warmt u koud brood op of bruint u zojuist geroosterd brood nog verder.

Liftfunctie



Met deze functie kunt u kleinere sneetjes brood nog verder omhoog tillen om deze veilig te verwijderen.

Uitneembare kruimellade



Eenvoudig schoon te maken dankzij de uitneembare kruimellade.

Brede, zelfcentrerende sleuven



Dankzij de zelfcentrerende sleuven van het Philips-broodrooster kunt u ervoor zorgen dat dikke en dunne sneetjes altijd in het midden worden geplaatst voor gelijkmatig geroosterd brood.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Ontwerp en afwerking

Kleur(en) Zwart, metaal en rood

Algemene specificaties

Aantal snelheidsstanden	7
Productkenmerken	Automatische uitschakeling Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Brutogewicht 1,80 kg
EAN 08710103755364
Aantal producten 1
Land van herkomst CN
Harmonised Systems-code 851672

Technische specificaties

Snoerlengte 0,85 m
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen 950 W
Voltage 220 - 240 volt

Ontwerpspecificaties

Productafmetingen (l x b x h) 19,1 x 27,1 x 16,2 cm

Afmetingen van de verpakking

Hoogte 21,20 cm
Breedte 32,00 cm
Diepte 18,40 cm
Nettogewicht 1,39 kg

Omdoos

Lengte 37,60 cm
Breedte 32,60 cm
Hoogte 43,80 cm
Brutogewicht 7,77 kg
EAN 18710103755361
Aantal consumentenverpakkingen 4



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, maart 15

Versie: 3.1.1
EAN: 08710103755364

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com