

PHILIPS

Brödrost

2 fack, metall

två funktioner

Champagne, borstad metall

Brett fack



HD2628/80



Njut av fantastiskt rostade bröd

Brödrost för gyllenbrunt bröd

Brödrost från Philips, med brödfack som kan justeras i bredd för perfekt rostning. Jämn, gyllenbrun rostning på både tjocka och tunna skivor. Praktisk med funktioner för upptining och återuppvärmning. Säker att använda med hög upplyftningsfunktion, avbryt-knapp och sval utsida.

Som du vill ha det

- Justerbart rostningsreglage
- Självcenterande rostningsfack med varierbar bredd för jämnt rostade bröd

Enkel att använda

- Tina upp eller återuppvärm nyligen rostade bröd på en gång
- Löstagbar smulbricka för enkel rengöring

Med maximal säkerhet

- Automatisk säkerhetsavstängning om brödet fastnar
- Upplyftningsfunktion för att säkert ta ut mindre brödbitar
- Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst

Funktioner

Stoppknapp

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst

Löstagbar smulbricka

Enkel att rengöra tack vare den löstagbara smulbrickan.

Justerbart rostningsreglage

Justera värmenivån så får du brödet som du vill ha det.

Automatisk säkerhetsavstängning

Brödrosten stängs av automatiskt om brödet fastnar inuti.

Upptinings- och återuppvärmningsknappar

Med upptiningsknappen kan du tina och rosta på en gång, och med återuppvärmningsknappen kan du värma kallt bröd eller rosta nyrostat bröd lite extra.

Hög upphöjningsfunktion

Med den här funktionen kan du lyfta upp mindre brödbitar högre och ta ut dem utan risk.

Stora självcenterande rostningsfack

Tack vare de självcenterande brödfacken i Philips brödrost kan du lägga i tjocka eller tunna skivor och vara säker på att de stannar kvar i mitten och rostas jämnt.

Specifikationer

Designspecifikationer

Färg(er): Svart och metall

Produktmått (L x B x H): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm

Tekniska specifikationer

Effekt: 950 W

Spänning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 0,85 m

Design

Färg: Lila

