

PHILIPS

Тостер

Viva Collection

Тостер с двумя широкими отделениями

Подставка для подогрева булочек

Черный



HD2635/90



Великолепные хрустящие тосты любой толщины

Широкие отделения легко вмещают толстые и тонкие ломтики

Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания.

Простота использования

- Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и замороженные ломтики.
- Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек
- Съёмный поддон для крошек для простой очистки
- Решетка для простого приготовления гренок

Максимальная безопасность

- Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов
- Автоотключение для защиты
- Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

Легкость управления

- 7 регулируемых степеней обжаривания на выбор
- Режимы разогрева и разморозки



asimpleswitch.com

Особенности

Широкое отверстие



Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.

7 регулируемых степеней обжаривания

Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.

Подъемник позволяет легко доставать тосты



Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь

Встроенная подставка для булочек



Встроенная подставка для удобства подогрева блинчиков и булочек.

Режимы разогрева и разморозки



Режимы разогрева и разморозки для быстрого приготовления замороженных тостов/хлеба

Кнопка отмены для остановки обжаривания



Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Съемный поддон для крошек



Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

Автоотключение для защиты



Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

Решетка для гренек

Благодаря решетке для гренек вы за несколько минут сможете приготовить вкусные гренки.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Китае

Дизайн и отделка

Цвет: Черный

Материал основного корпуса: Металл и пластик

Общие характеристики

Количество режимов обжаривания: 7

Функции устройства: Регулирование степени обжаривания, Автоматическое отключение, Кнопка отмены, Отделение для хранения шнура, Функция разморозки, Функция подъема, Нескользящие ножки

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Технические характеристики

Длина шнура: 0,85 м

Частота: 50–60 Гц

напряжение: 220–240 В

Вес и габариты

Размеры упаковки (Д x Ш x В):

334 x 200 x 221 миллиметра

Размеры изделия (ДxШxВ):

300 x 172 x 201 миллиметра

Размеры отверстия (ДxШxВ):

138 x 33 x 125 миллиметра

Вес, включая упаковку:

2,04 кг

Вес изделия: 1,57 кг

