

PHILIPS

Paahdin

Viva Collection

Erikoislevää 2-paikkainen leivänpaahdin

Sisäänrakennettu sämpylälämmitin

Musta



HD2637/90



Rapeaa paahtoleipää käsin leikatuista ja valmiista viipaleista

Leveään paahtoaukkoon mahtuvat niin paksut kuin ohuetkin viipaleet

10 % leveämpi aukko*. Automaattisen leivän keskitysjärjestelmän ansiosta niin ohuet kuin paksutkin, käsin leikatut viipaleet paahtuvat tasaisesti aukon keskiosassa.

Helppo hallita

- Säädettävä 7 paahtoasteen valitsin
- Lämmitä uudelleen ja sulata yhdellä kertaa

Helppokäyttöinen


- 10 % leveämpi paahtoaukko* paksujen ja ohuiden leipien paahtamiseen
- Sisäänrakennettu lämmitysteline sämpylöille ja leivonnaisille
- Irrotettava, helposti puhdistettava murutarjotin

Erittäin turvallisesti

- Automaattinen virrankatkaisu
- Leivännostimen nostaa pienetkin palat turvallisen korkealle
- Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää paahtamisen

Kohokohdat

10 % leveämpi paahtoaukko*



Automaattisen leivän keskitysjärjestelmän ansiosta niin ohuet kuin paksut, käsin leikatut viipaleet paahtuvat tasaisesti aukon keskiosassa.

7 säädettävää paahtoasetusta

Säädä paahtoaste makusi mukaan ja saat sellaista paahtoleipää kuin itse haluat.

Nostaa leivät turvallisen korkealle



Leivännostimen ansiosta pienetkin leivänpalat on turvallista nostaa pois

Sisäänrakennettu sämpyläteline



Lämmitä leivonnaiset ja sämpylät helposti sisäänrakennetun lämmitystelineen avulla.

Lämmitä uudelleen ja sulata yhdellä kertaa



Lämmitä tai sulata ja paahtaa pakastettu leipä yhdellä kertaa

Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää paahtamisen



Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää paahtamisen haluamallasi hetkellä

Irrotettava murutarjotin



Irrotettavan murutarjottimen ansiosta helppo puhdistaa.

Automaattinen virrankatkaisu



Automaattinen virrankatkaisu suojaa tuotetta oikosuilta.

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): Musta

Rungon materiaali: Metalli ja muovi

Yleiset tiedot

Useita eri paahtoasteita: 7

Tuotteen ominaisuudet: Säädettävä paahtoaste, Automaattinen virrankatkaisu,

Paahtamisen keskeytyspainike, Johdon säilytys, Sulatustoiminto, Nostaa leivän korkealle, Liukumattomat jalat

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,85 m

Taajuus: 50–60 Hz

Jännite: 240 V

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 334 x 200 x 221 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 300 x 172 x 201 mm

Paahtoaukon koko (P x L x K): 138 x 33 x 125 mm

Paino pakattuna: 1,95 kg

Tuotteen paino: 1,49 kg

