

PHILIPS

Máy nướng bánh mì

Viva Collection

2 khe nướng cực rộng

Vì bánh lắp sẵn để làm nóng bánh ngọt

Đen

HD2637/90



Nướng giòn hiệu quả dù là cắt bằng tay hay cắt lát sẵn Các khe nướng cực rộng để nướng dễ dàng, dù dày hay mỏng

Dù là các lát mỏng hay các lát dày cắt bằng tay, các khe nướng có kích thước rộng hơn 10%* cùng với các vị góc bánh tự canh giữa sẽ luôn giữ và chặn mỗi lát nằm ở giữa một cách hoàn hảo, cho hiệu quả nướng vàng đều.

Dễ điều khiển

- 7 mức điều chỉnh độ chín vàng dễ điều khiển
- Hâm nóng, rã đông trong một lần thực hiện

Dễ sử dụng

- Khe nướng cực rộng để đặt vừa các lát bánh mì dày mỏng khác nhau, tươi hay đông lạnh.
- Vì bánh lắp sẵn để làm nóng bánh ngọt, bánh bao hoặc ổ bánh mì
- Khay hứng mẩu vụn bánh có thể lấy ra để vệ sinh máy dễ dàng hơn

An toàn tuyệt đối

- Bảo vệ tự động tắt
- Cân nâng bánh giúp lấy các miếng bánh nhỏ một cách an toàn
- Nút tạm dừng để ngừng nướng ở bất kỳ lúc nào

Những nét chính

Khe nướng cực rộng



Dù là các lát bánh mỏng hay dày, vì gác bánh tự canh giữa sẽ luôn giữ và chặn mỗi lát nằm ở giữa một cách hoàn hảo, cho hiệu quả nướng vàng đều.

7 mức điều chỉnh độ chín vàng

Điều chỉnh mức nhiệt theo ý muốn của bạn và nướng bánh theo cách bạn muốn.

Cần nâng bánh giúp lấy bánh ra an toàn



Tính năng này cho phép bạn lấy các mẫu bánh nhỏ một cách an toàn

Ví hâm nóng bánh lắp sẵn



Ví bánh lắp sẵn để dễ dàng làm nóng bánh ngọt, bánh bao hoặc ổ bánh mì.

Hâm nóng, rã đông trong một lần thực hiện



Các chức năng hâm nóng và rã đông để nướng bánh mì trong một lần thực hiện

Nút tạm dừng để ngừng nướng



Nút dừng để ngừng nướng ở bất kỳ lúc nào

Khay đựng bánh vụn có thể tháo rời



Dễ dàng vệ sinh nhờ có khay đựng bánh vụn có thể tháo rời.

Bảo vệ tự động tắt



Chức năng tự động tắt bảo vệ máy chống hiện tượng đoản mạch.

Các thông số

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thiết kế và hoàn thiện

Màu: Đen

Vật liệu thân chính: Kim loại và nhựa

Thông số chung

Số mức nướng vàng: 7

Các tính năng sản phẩm: Độ chín vàng điều chỉnh được, Tự động ngắt, Nút hủy lệnh, Cắt giữ dây dẫn, Chức năng rã đông, Cần nâng bánh, Chân đế chống trượt

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,85 m

Tần số: 50-60 Hz

Điện áp: 240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao):

334x200x221 mm

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

300x172x201 mm

Kích thước khe nướng (DxRxCx): 138x33x125 mm

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói:

1,95 kg

Trọng lượng của sản phẩm: 1,49 kg

