

PHILIPS

烤面包机

Viva Collection

2 个特宽烘烤槽 烤面包机

内置面包烘烤架

黑色

盖子



HD2638/21



打造脆香面包，无论手工切片还是预切片 特宽烘烤槽，轻松适应各类面包

尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合内置烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，可以将每一片面包保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。

易于使用

- 特宽烘烤槽，适合各类面包片，无论厚薄，新鲜或冷冻。
- 内置烘烤架，适用于加热圆面包、糕点或小圆面包
- 可分离式面包屑底盘，方便清洁

安全可靠

- 暂停取消按钮可随时停止烘烤
- 附加自动关闭防护功能
- 提升功能可轻松取出小块面包

控制方便

- 7 档可调烘烤控制级别
- 一键即可加热、解冻

产品亮点

特宽烘烤槽



得益于自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，可以将每一片面包保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄烤面包。

7 档可调烘烤级别

随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

提升功能可轻松取出



该功能可使您轻松取出小块面包

内置烘烤架



内置烘烤架，可轻松加热糕点、圆面包或馒头。

一键即可加热、解冻



再加热和解冻功能可一次烘烤冷冻吐司/面包

取消按钮可停止烘烤



停止按钮可随时停止烘烤

可分离式面包屑底盘



得益于采用可分离式面包屑底盘设计，机器清洁方便。

附加自动关闭防护功能



附加自动关闭防护功能可防止产品短路。

规格

附件

随附：防尘罩

原产地

原产地：中国

设计和外观

颜色：黑色

机身材料：金属和塑料

普通参数

烘烤控制级别数：7

产品功能：可调节的烘烤程度，自动关熄功能，取消按钮，电源线存储装置，解冻功能，提升功能，防滑底座

服务

2 年全球保修

可持续发展

用户手册：100%可回收纸

技术规格

电线长度：0.85 米

频率：50-60 赫兹

电压：220 伏

重量和尺寸

包装尺寸（长x宽x高）：334x200x221 毫米

产品尺寸（长 x 宽 x 高）：300x172x201 毫米

插槽尺寸（长x宽x高）：138x33x125 毫米

重量（含包装）：2.04 千克

产品重量：1.57 千克

