

# PHILIPS

## Kenyérpirító

Viva Collection

Kenyérpirító 2 extra széles nyílással

Beépített zsemlemelegítő

Fekete

Fedélburkolat



HD2638/90



## Ízletes, ropogós pirítás hagyományos és szeletelt kenyérből

Extra széles nyílások vastag vagy vékony szeletekhez

A 10%-kal szélesebb nyílások\* a középére helyező grillráccsal mindig tökéletesen középre helyezik és rögzítik a kenyeret az egyenletes pirítás érdekében, függetlenül attól, hogy vékony, előre szeletelt vagy vastag, kézzel vágott kenyérszeletekről van szó.

### Könnyen kezelhető

- Szabályozható pirítás 7 állítható fokozattal
- Újramelegítés és kiolvasztás egyszerre

### Könnyen használható

- Extra széles nyílás, amely illik vastag vagy vékony, friss vagy fagyasztott szeletekhez.
- Beépített zsemletartó péksütemények, tésztafélék, zsemlefélék felmelegítéséhez
- Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért

### Maximális biztonság

- Extra automatikus kikapcsolás funkció
- Magas kenyérkiemelő a kisebb méretű pirítósok biztonságos kivételéhez
- A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást
- Hűvös érintésű fal

# Fénypontok

## Extra széles nyílás



A középre helyező mechanizmus tökéletesen középre helyez minden szeletet az egyenletes pirulás érdekében – a vastagságtól függetlenül.

## 7 állítható pirítási fokozat

A kívánt hőfok beállítása garantálja a megfelelő pirítást pontosan úgy, ahogy szereti.

## Magas kenyérkiemelő a pirítás biztonságos kivételéhez



A funkció lehetővé teszi, hogy a kisebb méretű kenyereket is biztonságosan kivehesse

## Beépített zsemletartó



Beépített zsemletartó péksütemények, tésztafélék, zsemlefélek egyszerű felmelegítéséhez.

## Újramelegítés és kiolvasztás egyszerre



Fagyasztott toast kenyér/kenyér újramelegítése és kiolvasztása egyszerre

## Kiadó gomb a pirítás befejezéséhez



Leállítás gomb a pirítás tetszőleges időben történő befejezéséhez

## Kivehető morzsatálca



A kivehető morzsatálcanak köszönhetően egyszerűen tisztítható.

## Extra automatikus kikapcsolás funkció



Az extra automatikus kikapcsolás funkció megvédi a terméket a rövidzárlatok ellen.

## Hűvös érintésű fal



A pirító külseje hideg, így mindig biztonságosan megérinthető a hőtartó, hideg falú kialakításnak köszönhetően

# Műszaki adatok

## Tartozékok

Mellékelve: Fedél

## Származási hely

Gyártó ország: Kína

## Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fekete

A készülék anyaga: Fém és műanyag

## Általános jellemzők

Pírtási fokozatok száma: 7

Termékjellemzők: Állítható pírtási fokozat,

Automatikus kikapcsolás, Kiadó gomb, Hideg

falú burkolat, Vezetéktárolás, Kiolvasztás funkció, Extra kenyérkiemelő, Csúszásmentes talp

## Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

## Fenntarthatóság

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

## Műszaki adatok

Vezetékhoossz: 0,85 m

Frekvencia: 50–60 Hz

Feszültség: 240 V

## Tömeg és méretek

Csomag méretei (H x Sz x M):

334x200x221 mm

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

300x172x201 mm

Nyílás mérete (ho x szé x ma):

138x33x125 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 2,04 kg

Készülék tömege: 1,57 kg

