

# PHILIPS

## 烤麵包機

Viva Collection

超寬 2 烤槽

內建烤麵包升降架

黑色

護蓋



HD2638/91



## 手切或預先切片的麵包都能烤出絕佳滋味 加寬烤槽，厚薄皆宜

加寬 10% 的烤槽\* 搭配置中烤架，無論是薄片或厚切麵包，都能穩穩放在中央位置，烤出成色均勻的完美作品。

### 方便操控

- 可調式 7 段烘烤控制功能
- 一次完成再加熱、解凍

### 輕鬆體驗

- 加寬烤槽，厚薄皆宜，新鮮或冷凍麵包皆可。
- 內建的烤麵包升降架，適合加熱麵包捲、糕餅或小餐包
- 抽取式集屑盤方便清理

### 最高安全標準

- 額外自動斷電防護
- 上提升降架功能可安全取出小片吐司
- 取消按鈕可在任何時刻停止烤麵包



asimpleswitch.com

# 焦點

# 規格

### 加寬烤槽



自行置中機制能完美地讓每片吐司放在中間位置，無論厚薄都能烤得均勻適中。

### 7 段可調式烘烤功能

依照自己的喜好調整熱度，烤出想要的麵包滋味。

### 內建烤麵包升降架



內建的烤麵包升降架，可輕鬆加熱糕餅、麵包捲或小餐包。

### 一次完成再加熱、解凍



再加熱與解凍功能，可直接烘烤冷凍吐司/麵包，一次到位

### 抽取式集屑盤



抽取式集屑盤讓清潔更加便利。

### 額外自動斷電防護



額外自動斷電防護可防止產品短路。

### 取消按鈕



取消按鈕可在任何時刻停止烤麵包

### 上提升降架功能



此功能讓您將小片麵包提升得更高，以安全取出。

### 配件

內附：防塵蓋

### 產地

製造於：中國

### 設計與外型

顏色：黑色

主體材質：金屬與塑膠

### 一般規格

烘烤選項段數：7

產品功能：可調式烘烤，自動斷電，取消按鈕，電線收納，解凍功能，上提升降架功能，防滑底部

### 客戶服務

兩年全球保固：是

### 永續性

使用手冊：100% 再生紙

### 技術規格

電線長度：0.85 m

頻率：50-60 Hz

電壓：240 V

### 重量和尺寸

包裝尺寸 (長x寬x高): 334x200x221 mm

產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 300x172x201 mm

麵包槽大小 (長 x 寬 x 高): 138x33x125 mm

產品含包裝重量: 2.04 kg

產品重量: 1.57 kg



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域 (能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能) 做到了環保相關的重大改良。

