

PHILIPS

Kenyérpíró

Viva Collection

Tiszta fém

HD2650/90



Tökéletesen ropogós pirítósz – kézzel/előre szeletelt kenyérből

Széles nyílás a vastag vagy vékony, friss vagy fagyasztott szeletekhez

Teljesen fém kenyérpíró középre helyező funkcióval és extra széles nyílással a szelet vastagságától független, egyenletes pirításért. A számos pirítási lehetőségnek és a beépített zsemletartónak köszönhetően tökéletesen ropogós pirítósz, meleg péksüteményeket, valamint tészta- és zsemleféleket élvezhet.

Könnyen használható

- Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez
- Kivehető morzsatalca az egyszerű tisztításért
- Extra széles nyílás, amely illik vastag vagy vékony, friss vagy fagyasztott szeletekhez.

Maximális biztonság

- A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást
- Extra automatikus kikapcsolás funkció kenyérbeakadás esetén
- Magas kenyérkiemelő a kisebb méretű pirítószok biztonságos kivételéhez

Könnyen kezelhető

- Kiolvasztás mód
- 8 pirítási beállítás az egyéni ízléseknek megfelelően
- Melegítési mód

Fénypontok

Kiadó gomb



A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pírítást

Kivehető morzsatálca



A kivehető morzsatálcnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.

Zsemlemelegítő



Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez.

Magas kenyérkiemelő a pírítás biztonságos kivételéhez



A funkció lehetővé teszi, hogy a kisebb méretű kenyereket is biztonságosan kivehesse

Extra automatikus kikapcsolás funkció



Az extra automatikus kikapcsolás funkció megvédi a terméket a rövidzárlattal szemben

8 pírítási beállítás



A kenyerek pírítási idejét tetszés szerint állíthatja be.

Kiolvasztás mód



A Kiolvasztás mód használatával egyetlen gombnyomással akár fagyasztott kenyeret is píríthat.

Extra széles nyílás



A középre helyező mechanizmus tökéletesen középre helyez minden szeletet az egyenletes pirulás érdekében – a vastagságtól függetlenül.

Melegítési mód.



A Melegítési mód egyetlen gombnyomásra, másodpercek alatt felmelegíti a már pírított kenyeret.

Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Zsemlemelegítő

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Rozsdamentes acél

A készülék anyaga: Fém

Általános jellemzők

Pirítási fokozatok száma: 8

Termékjellemzők: Állítható pirítási fokozat, Automatikus kikapcsolás, Kiadó gomb, Vezetéktárolás, Kiolvasztás funkció, Extra kenyérkiemelő, Be-/kikapcsoló

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

Műszaki adatok

Energiaellátás: 950 W

Tömeg és méretek

Csomag méretei (H x Sz x M): 334 x 200 x 221 mm

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 300 x 172 x 201 mm

Nyílás mérete (ho x szé x ma): 138 x 33 x 122 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 1,962 kg

Készülék tömege: 1,552 kg

