

# PHILIPS

## Tostadora

### Pure Essentials Collection

2 ranuras

3 funciones, electrónica

Negra



HD2686/90



## Haga sus preparaciones como más le guste Tueste todo tipo de pan

Tostadora con tecnología de vanguardia y ranuras extra largas y anchas para preparar las tostadas como más le guste. Los ocho niveles digitales de tostado le ofrecen un control total para preparar tostadas ricas y crujientes.

### Tueste todo tipo de pan

- Ranuras extra largas para todo tipo de pan
- Ranuras extra anchas y profundas
- Tuesta rebanadas finas y gruesas de forma uniforme

### Las tostadas como más le gustan

- Rejilla para calentar pancitos y medialunas
- Descongela y tuesta el pan congelado a cualquier intensidad
- La función para recalentar calienta o tuesta un poco más el pan que acaba de tostar

### Es muy fácil

- El botón de interrupción permite cancelar el tostado en cualquier momento
- Sistema de elevación para sacar las tostadas más pequeñas sin quemarse
- La parte exterior se mantiene fría y puede tocarse con seguridad

## Destacados

### Función de elevación máxima



Sistema de elevación para sacar las tostadas más pequeñas sin quemarse

## Especificaciones

### Especificaciones generales

Varios niveles de tostado: 8

Apagado de seguridad automático

### Especificaciones técnicas

Potencia: 1500 W

Tamaño de la ranura (Lo x An x Al):

152\*30\*130 mm

Longitud del cable: 0,85 m

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

### Especificaciones de diseño

Colores

**Materiales:** Estructura: metálica / plástica (PC/ABS), parte superior cromada

