

# PHILIPS

## Tabung

Daily Collection

1,8 liter

10 cangkir

HD3018/30



## Nasi Lezat, Sajian Nikmat.

Menyajikan cita rasa luar biasa lewat "Efek Panci Besar"

Nasi yang lezat menjadikan seluruh hidangan lebih nikmat, dan cara memasaknya sangat berperan penting. Penanak nasi Philips dengan panci dalam 5 lapis berwarna keemasan bisa menghasilkan lebih banyak panas dan memancarkan panas secara merata, sehingga memberikan cita rasa nasi terbaik.

### Memasak cerdas dan otomatis

- Menanak nasi otomatis
- Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 48 jam
- Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat
- Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif

### Mudah dioperasikan

- Tombol satu sentuhan untuk kontrol mudah

### Paling praktis


- Pelapis keemasan memastikan panci tetap awet dan anti lengket
- Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan
- Indikator ketinggian air mudah dibaca



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kelebihan Utama

## Panci 5-lapis setebal 1,5 mm



Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.

## Sistem pemanasan 3D



Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas pada sisi atas, rangkaian pemanas di

sekeliling, dan rangkaian pemanas utama pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk panas yang merata, menjaga kehangatan dengan lebih efektif, dan memberikan hasil memasak yang lebih baik.

## Tombol satu sentuhan

Tombol satu sentuhan untuk mengontrol proses memasak atau menghangatkan, dengan lampu terang pada panel yang menunjukkan status memasak.

## Fungsi tetap hangat otomatis

Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 48 jam.

# Spesifikasi

## Spesifikasi umum

Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan  
Lubang pencegah luapan  
Periuk bagian dalam aman untuk mesin cuci piring  
Periuk bagian dalam anti lengket dan mudah dibersihkan

## Spesifikasi desain

Warna panel kendali: Merah muda  
Warna: Bunga merah muda  
Bahan bodi utama: Pelat timah  
Dimensi (P x L x T): 305X305X295 milimeter  
Berat (termasuk kemasan): 3,7 kg

## Aksesori

Baki uap plastik  
Sendok nasi  
Gelas ukur

## Spesifikasi teknis

Voltase: 220-240 volt  
Frekuensi: 50-60 Hz  
Watt: 650 W  
Panjang kabel: 1,2 m  
Kapasitas: 1,8 Liter / cangkir



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi CO<sub>2</sub>. Bagaimana caranya? Produk-produk ini menawarkan pemeliharaan lingkungan yang signifikan dalam satu atau beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta Keandalan seumur hidup.