

# PHILIPS

## 机械电饭煲

Daily Collection

1.8 升

10 杯量

HD3018



## 如同记忆中的可口米饭 瑰金内锅煮出可口米饭

打造“柴灶”炉火，开启健康生活。智能化自动烹饪系统和行业领先的瑰金五层内锅为你烹饪口感细腻香气浓郁的米饭。一煲在手，美味在口。

### 智能化自动烹饪系统

- 3D 加热令加热更均匀、保温更高效
- 1.5 毫米 5 层瑰金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口
- 自动保温功能让米饭持久保鲜长达 48 小时

### 操作便捷

- 单键式按钮，轻松控制

### 非常方便

- 专有金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
- 易读水位计
- 可拆卸电源线，存放方便



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 产品亮点

### 智芯3D加热系统




电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳

### 自动保温

自动保温功能让米饭持久保鲜长达 48 小时

### 1.5 毫米 5 层缎金色内锅



1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口。

### 单键式按钮




可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态

### 电源线可随意拆卸，储存更方便

可拆卸电源线，存放方便

### 水位计



清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例

### 金色涂层

专有金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用

## 规格

### 普通参数

可拆卸电源线，存放方便  
防溅出气孔  
可用洗碗机清洗的内锅  
易清洗不粘内锅

### 设计规格

机身材料: 镀锡板  
尺寸(长 x 宽 x 高): 305\*305\*295 毫米  
颜色: 灰色花  
重量(含包装): 3.7 千克  
控制板颜色: 白色

### 附件

可分离式蒸架  
饭勺  
量杯  
刮铲

### 技术规格

电压: 220-240 伏  
频率: 50-60 赫兹  
额定功率: 400 瓦  
电线长度: 1.2 米  
容量: 1.8 升/杯量



### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。