

# PHILIPS

## Мультиварка

Daily Collection

5 л

HD3024/40



## Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш из овсянки, риса и гречки

Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса.

### Удобное автоматическое приготовление блюд

- Удобное автоматическое приготовление блюд
- Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов
- Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры
- 5-слойная внутренняя емкость 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее

### Легкость в использовании

- Удобство управления одним нажатием кнопки

### Максимальное удобство и простота использования

- Золотое напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней емкости.
- Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
- Удобный индикатор уровня воды
- Внутреннюю емкость можно мыть в посудомоечной машине
- Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения

## Особенности

### Распределение тепла по технологии 3D



Система нагрева расположена по всему корпусу прибора и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании

### Автоматический подогрев в течение 12 часов



Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

### Золотое напыление



Золотое напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней емкости.

### Легко очищается



Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

### Одно нажатие кнопки

Одним нажатием кнопки можно начать приготовление блюда или включить функцию подогрева, а понятный световой индикатор на панели сообщает о статусе приготовления

## Характеристики

### Общие характеристики

Подогрев с сохранением питательных свойств обеспечивает свежесть блюд в течение 12 часов:

Да

Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения: Да

Внутреннюю емкость можно мыть в посудомоечной машине: Да

Легкоочищаемая внутренняя емкость с антипригарным покрытием: Да

Съемный клапан для выхода пара:

Да

Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка: Да

### Характеристики дизайна

Материал корпуса: Металл с покрытием

Цвет: Цветок апельсина

Цвет панели управления: Серый

Размеры (Д x Г x В): 269x269x253 мм

Вес (включая упаковку): 3,7 кг

### Аксессуары

Лопатка: Да

Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да

Мерная чашка: Да

Ложка для супа: Да

### Технические характеристики

Емкость: 5/10 Литра/чашек

Напряжение: 220—240 В

Частота: 50—60 Гц

Мощность в ваттах: 650 Вт

Длина шнура: 1,2 м

