

# PHILIPS

## Nồi cơm điện

Avance Collection

Fuzzy Logic

1,0 lít

6 chén gạo

HD3030/00



## Giữ lại sự tươi ngon, luôn có cơm ngon nhất

Cài đặt nấu thông minh, tự động cho hiệu quả tối ưu

Nồi cơm điện đa năng mới của Philips với các cài đặt nấu thông minh giúp kiểm soát nhiệt độ thích hợp, không làm mất đi độ tươi ngon và chất dinh dưỡng. Bảng điều khiển nằm ở mặt trước của nồi giúp dễ sử dụng hơn.

### Nấu thông minh và tự động

- Điều khiển Fuzzy Logic cho phép có được bữa ăn tươi ngon và dinh dưỡng
- Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 24 giờ đảm bảo bữa ăn luôn đúng giờ
- Chế độ giữ ấm dinh dưỡng giúp giữ cơm tươi ngon suốt 12 tiếng
- Cài đặt nấu thông minh gồm 6 bước đọc đáy
- Chức năng hâm nóng để có ngay lập tức cơm thật tươi ngon
- Sao lưu bộ nhớ khi gián đoạn nguồn điện

### 3 menu món ăn bổ dưỡng khác nhau


- Lồng nồi 5 lớp 1,5mm giúp làm nóng đều và cơm nấu ngon hơn
- 3 menu món ăn cung cấp nhiều món ăn bổ dưỡng hơn.

### Vô cùng tiện nghi

- Tay cầm xách giúp vận chuyển dễ dàng
- Nắp thông hơi có thể tháo rời để rửa sạch dễ dàng
- Quan sát rõ ràng thông qua màn hình hiển thị kỹ thuật số cực lớn
- Công nghệ 6F tự bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của nồi

## Những nét chính

### Lồng nấu 5 lớp 1,5mm



Lồng nấu 5 lớp 1,5mm giúp làm nóng đều và cơm nấu ngon hơn.

### Quan sát rõ ràng

Quan sát rõ ràng thông qua màn hình hiển thị kỹ thuật số cực lớn

### Tự động giữ ấm trong 12 tiếng



Dùng chức năng giữ ấm để giữ ấm cơm hoặc món ăn được lâu hơn mà không làm mất vị và dinh dưỡng của thức ăn. Khi nấu xong, nồi cơm điện tự động chuyển sang chế độ giữ ấm

## Các thông số

### Thông số chung

Các cài đặt thông minh và tự động cho kết quả tối ưu\*

Lồng nấu chống dính để làm sạch

Lồng nấu có thể rửa bằng máy rửa chén bát

Tay cầm xách giúp vận chuyển dễ dàng

Lỗ thông chống tràn

Bộ hẹn giờ để lập trình

Sao lưu bộ nhớ khi gián đoạn nguồn điện

### Các thông số kỹ thuật

Vật liệu thân chính: nhựa PP

Màu: Trắng

Màu sắc bảng điều khiển: Bạc

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 344X245X210 mm

Trọng lượng (gồm cả bao gói): 3,0 kg

### Phụ kiện

Khay hấp bằng nhựa

Muôi cơm

Môi: .

Chén lờng gạo

### Thông số kỹ thuật

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50-60 Hz

Công suất: 600 W

Chiều dài dây: 1,2 m

Dung tích:

1,0 lít / cốc

Dung tích lồng nấu: 3L

