

PHILIPS

Večnamenski
kuhalnik

5 l



HD3167/70



Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov Okusne juhe, meso, testenine in slaščice

Philipsovi novi večnamenski kuhalniki imajo pameten nadzor temperature, ki zagotavlja enostavno pripravo najljubših jedi. Zgornja sprednja nadzorna plošča za enostavnejšo uporabo.

Tehnologija gretja zagotavlja okusnejše jedi

- Dvojna tuljava z večjim območjem neposrednega ogrevanja

Vrhunska priročnost in enostavna uporaba

- Snemljiv odvod pare za enostavno čiščenje
- Časovnik za 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene
- Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je primerna za pomivalni stroj
- 15 samodejnih programov in 15 ročnih nastavitvev temperature
- Enostavno nastavljen senzor na dotik in jasen digitalni zaslon
- Zelo debela 2,0 mm notranja posoda z nano keramično prevleko
- Posoda z ročaji in keramično prevleko za enostavno uporabo in čiščenje
- Zunanja površina iz nerjavnega jekla za enostavno čiščenje
- Vodotesen in trpežen uporabniški vmesnik

Varnost

- Otroška ključavnica za varno kuhinjo in nobenih skrbi
- Silikonske rokavice za varen oprijem

Značilnosti

Dvojna tuljava



Dvojna tuljava z večjim območjem neposrednega ogrevanja zagotavlja učinkovitejše in enakomernejše kuhanje

15 samodejnih programov

15 samodejnih programov in 15 ročnih nastavitvev temperature

Snemljiv odvod pare



Redno čistite odprtino za paro, da odstranite preostale snovi. Odprtino za paro enostavno odstranite iz zgornjega pokrova aparata in temeljito očistite.

Časovnik za 24-urno programiranje



Časovnik za enostavno 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene.

Primerno za pomivalni stroj




Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je primerna za pomivalni stroj

Enostavno nastavljen senzor na dotik



Enostavno nastavljen senzor na dotik in jasen digitalni zaslon

Zelo debela 2,0 mm notranja posoda



Zelo debela 2,0 mm notranja posoda z nano keramično prevleko

Posoda s keramično prevleko

Posoda z ročaji in keramično prevleko za enostavno uporabo in čiščenje

Zunanja površina iz nerjavnega jekla


Zunanjo površino iz nerjavnega jekla lahko enostavno očistite

Vodotesno



Vodotesen in trpežen uporabniški vmesnik

Otroška ključavnica



Otroška ključavnica zagotavlja varno kuhinjo in odpravlja skrbi

Silikonske rokavice za varen oprijem

Silikonske rokavice za varen oprijem

Specifikacije

Splošne specifikacije

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju za enostavno čiščenje

Trpežna, zelo debela notranja posoda zagotavlja enakomerne rezultate

Notranjo posodo lahko operete v pomivalnem stroju

Jasen LCD-zaslon s prikazom ure in časovnika

Časovnik za enostavno programiranje

Notranji lonec z ročaji

15 jedilnikov

Dodatna oprema

Plastičen pladenj za parjenje

Merilna posodica

Posodica za jogurt

Lopatica

Zajemalka za mešanje

Silikonske rokavice

Tehnične specifikacije

Napetost: 220 V

Moč: 980 W

Dolžina kabla: 1,2 m

Zmogljivost: 5 L

