



Tireuse à bière domestique

- 70 W
- Fûts de 6 l
- 30 jours de bière, à 3 °C
- Afficheur LCD (température, volume)

HD3720/25

La fraîcheur d'une bière pression à domicile

Unité de tireuse à bière

Vous pouvez désormais savourer une bière pression bien fraîche à la maison grâce à cette unité de tireuse à bière Philips HD3720/25.

Avantages

Votre bière pression préférée

- Large éventail de choix parmi vos bières préférées

Bière ultra fraîche

- 30 jours de bière fraîche, à 3 °C

Des performances inégalées

- Véritable poignée à débiter, fûts en métal 6 litres

Une réfrigération optimale pour une qualité exceptionnelle

- Indications de température, de volume et de fraîcheur sur écran LCD

- Conception robuste, isolation fiable

Facile à utiliser et à nettoyer

- Ouverture en façade facilitant le changement de fût
- Installation hygiénique, nouveau tuyau fourni avec chaque fût
- Poignée de tirage facilement amovible (avec sécurité enfant)
- Plateau égouttoir amovible, compatible lave-vaisselle

PHILIPS

Fonctions

Indication de la température et du volume



L'indicateur de température vous avertit quand votre bière est à la température de dégustation idéale (3 °C). L'indicateur de niveau vous montre

la quantité de bière qu'il reste dans le fût. L'indicateur de fraîcheur de la bière vous indique la durée pendant laquelle votre bière gardera toute sa fraîcheur.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Fûts de bière (non fournis)

Volume	6 l
Dimensions (hauteur x diamètre)	273 x 199 millimètre
Poids vide	1 200 g
Poids plein	7 200 g

Design

Temps de réfrigération à température ambiante (23 °C)	entre 12 et 15 heure(s)
Température de fonctionnement maximale	32 °C

Caractéristiques techniques

Tension	200-240 volt
Débit	2 l/min
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max.	70 W
Pression de fonctionnement maximale	1,5 bar(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x P) poignée et plateau égouttoir inclus	261 x 444 x 494 millimètre
Poids	8 160 g

Finition

Couleur(s)	Noir chromé avec des touches en métal véritable
------------	---

Informations logistiques

Code CTV	8823 720 25011
----------	----------------

Dimensions de l'emballage

Hauteur	45,00 cm
Largeur	46,00 cm
Profondeur	33,10 cm
Poids net	8,34 kg
Poids brut	10,50 kg
EAN	08710103865070
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	841869

Carton externe

Longueur	47,00 cm
Largeur	33,70 cm
Hauteur	45,50 cm
Poids brut	10,60 kg
EAN	18710103865077
Nombre d'emballages	1



Les données sont sujettes à changement
2018, octobre 5

Version: 2.0.1
EAN: 08710103865070

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com