

# PHILIPS

## Bouilloire

### Daily Collection

1,5 l, 2 400 W

Indicateur du niveau d'eau

Blanche

Couvercle articulé



HD4646/00



## Ébullition rapide et facile

Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer

Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.

### Facile d'utilisation

- Remplissage couvercle et bec verseur
- Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés
- Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés
- Enrouleur de cordon, rangement facile
- Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

### Ébullition rapide, nettoyage facile

- Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile
- Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

### Utilisation sûre

- Multiples systèmes de sécurité
- Un bouton de couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque

## Points forts

### Remplissage couvercle et bec verseur

La bouilloire peut être remplie par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle.

### Enrouleur de cordon, rangement facile



Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

### Élément chauffant plat

L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

### Socle 360° sans fil



Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

### Multiplés systèmes de sécurité

Multiplés systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête ou lorsque la bouilloire est soulevée de son socle.

### Couvercle articulé

Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

### Indicateurs de niveau d'eau

Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

### Un bouton de couvercle toujours froid

Un bouton de couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque.

### Tamis micro-perforé



Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur retient toutes les particules de calcaire mesurant plus de 200 microns, pour une eau parfaitement pure.

## Caractéristiques

### Design

**Matériaux:** Résistance : acier inoxydable, Boîtier : polypropylène/ABS, Bouton et porte-accessoires : polypropylène  
**Couleur(s):** Blanche

### Caractéristiques générales

Sans fil  
Pieds antidérapants  
Forme ergonomique  
Remplissage facile par le bec verseur  
Couvercle à ouverture large  
Range-cordon  
Arrêt automatique  
Protection contre le fonctionnement à vide  
Base 360 °  
Couvercle et bec verseur  
Élément chauffant plat

### Spécificités techniques

Capacité: 1,5 l  
Alimentation: 2 000-2 400 W  
Longueur du cordon: 0,75 m  
Tension: 220-240 volt  
Fréquence: 50-60 Hz

### Dimensions

Dimensions du produit (L x P x H):  
16,6 x 23 x 24,9 cm  
Dimension de l'emballage (L x P x H):  
28,7 x 18,8 x 23,3 cm

### Entretien

Deux ans de garantie internationale

