

PHILIPS

Чайник

Daily Collection

1,5 л, 2400 Вт

Индикатор уровня воды

Белый/голубой

Откидная крышка



HD4646/70



Быстрое и простое кипячение

Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.

Простота использования

- Удобное наполнение через носик/крышку
- Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника
- Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника
- Катушка для удобного хранения шнура
- Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Быстрое кипячение, простая чистка

- Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки
- Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

Безопасность использования

- Комплексная система безопасности
- Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

Особенности

Удобное наполнение через носик/крышку

Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

Катушка для удобного хранения шнура



Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Плоский нагревательный элемент

Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Беспроводная подставка с поворотом 360°



Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования.

Комплексная система безопасности

Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

Откидная крышка

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

Индикаторы уровня воды

Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правой, и для левой.

Ненагревающаяся кнопка на крышке

Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности.

Микрофильтр



Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

Характеристики

Характеристики дизайна

Материалы: Нагревательный элемент: нержавеющая сталь, Корпус: полипропилен/ ABS, Кнопка включения и ручка: полипропилен

Цвет: Белый и синий

Общие характеристики

Беспроводные: Да

Нескользящие ножки: Да

Эргономичный дизайн: Да

Удобное наполнение через носик: Да

Широко открывающаяся крышка: Да

Отделение для хранения шнура: Да

Автоматическое отключение: Да

Защита от выкипания: Да

Подставка с поворотом на 360 градусов: Да

Наполнение через носик или крышку:

Да

Плоский нагревательный элемент: Да

Технические характеристики

Емкость: 1,5 л

Питание: 2000-2400 Вт

Длина шнура: 0,75 м

Частота: 50–60 Гц

Напряжение (во всех странах):

220–240 В

Напряжение (Тайвань): 110 В

Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 16,6x23x24,9 см

Размеры упаковки (ШxГxВ): 28,7x18,8x23,3 см

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

