

PHILIPS

Kotliček

Viva Collection

1,0 l moči 2400 W

Oznaka za 1 skodelico

Bela z odtenki sivke

Zgibni pokrov



HD4676/40



Zavrite samo potrebno količino vode

S tem kotličkom porabite do 66 % manj energije

Edinstvena oznaka za eno skodelico tega stilsko oblikovanega kotlička Philips HD4676/40 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako lahko enostavno prihranite do 66 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje

Zavrite le potrebno količino vode

- Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Preprosta uporaba

- Zgibni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje
- Jasne oznake za vodo na obeh straneh
- Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonec
- Indikator označuje, da je kotliček vklopljen
- Navijalnik kabla za shranjevanje
- Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

- Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje
- Dvojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Varno za uporabo


- Večstopenjski varnostni sistem



asimpleswitch.com

Značilnosti

Indikator za eno skodelico



Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.

Zgibni pokrov



Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.

Ploščati grelni element



Zakriti element iz nerjavnega jekla kotlička Philips zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Filter proti vodnemu kamnu



Dvojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo in čistejši kotliček.

Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonček



Zvonec zazvoni, ko voda doseže vrelišče.

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Materiali: Grelni element: nerjavno jeklo, Ohišje: polipropilen/ABS, Stikalo in nosilec za orodje: polipropilen
Barva: Bela in sivka

Splošne specifikacije

Brezžično
Nedrseče noge
Ergonomski ročaj
Preprosto polnjenje skozi dulec
Široko odpiranje pokrova
Shranjevanje kabla
Samodejni izklop
Samodejni varnostni izklop
360-stopinjski podstavek
Polnjenje skozi pokrov in dulec
Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 1,0 l
Napajanje: 2400 W
Dolžina kabla: 0,75 m
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 16,2 x 21,6 x 21,9 cm
Dimenzije embalaže (Š x G x V): 22 x 18,1 x 27,5 cm

Servis

2-letna mednarodna garancija

