

PHILIPS

Grelnik vode

Viva Collection

1,7 l moči 2400 W

Oznaka za 1 skodelico

Srebrna in črna

Zgibni pokrov



HD4677/20



Zavrite samo potrebno količino vode

S tem grelnikom vode porabite do 66 % manj energije

Edinstvena oznaka za eno skodelico tega stilsko oblikovanega grelnika vode Philips HD4677/20 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako lahko enostavno prihranite do 66 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje

Zavrite le potrebno količino vode

- Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Preprosta uporaba

- Jasne oznake za vodo na obeh straneh
- Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonec
- Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen
- Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje
- Brežžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje
- Zgibni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

- Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje
- Mikromrežasti filter za čisto vodo

Varno za uporabo

- Večstopenjski varnostni sistem



asimpleswitch.com

Značilnosti

Indikator za eno skodelico



Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.

Zgibni pokrov



Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.



Ploščati grelni element



Zakriti element iz nerjavnega jekla grelnika vode Philips zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonec



Zvonec zazvoni, ko voda doseže vrelišče.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob pripravi.



Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Materiali: Grelni element: nerjavno jeklo, Ohišje: polipropilen/ABS, Stikalo in nosilec za orodje: polipropilen
Barva: Črna in srebrna

Splošne specifikacije

Brezžično
Nedrešče noge
Ergonomski ročaj
Preprosto polnjenje skozi dulec
Široko odpiranje pokrova
Shranjevanje kabla
Samodejni izklop
Samodejni varnostni izklop
360-stopinjski podstavek
Polnjenje skozi pokrov in dulec
Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2400 W
Dolžina kabla: 0,75 m
Napetost: 220–240 V
Frekvenca: 50–60 Hz
Zmogljivost: 1700 L

Dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 16,2 x 26,5 x 22 cm
Dimenzije embalaže (Š x G x V): 22 x 18,1 x 32,2 cm

Servis

2-letna mednarodna garancija